

Akku-Astsäge

UC029GZ

40V max. • 15 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge mit einer starken und gleichmäßigen Leistung für verschiedene Holzschnitte

Leistungsstarke 40V max. XGT Akku-Astsäge mit werkzeugloser Kettenspannung und automatischer Kettenschmierung ist dank der kompakten Bauweise ideal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Ein Sperrhebel verhindert ein unbeabsichtigtes Starten und die elektische Motorbremse stoppt den Motor innerhalb von Sekunden für einen maximalen Schutz.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp	Li-ion
Tank Kettenöl	55 ml
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienenlänge	150 mm (6")
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	89 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,6 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,3 kg
Produktgewicht	2,6 kg

Spezifikationen

- Werkzeugloser Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Absperrhebel von beiden Seiten zugänglich
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz

EAN 0197050007643

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1912E8-3

Sägekette 80TXL 15 cm



1912F1-4

Sägeschiene 80TXL 15 cm



199897-3

Sägekettenöl 100 ml



413T67-3

Sägekettenschutz 150 mm



D-70948

Feilenhalter mit Rundfeile



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

