



VideoScope XXL

Compatto videoispettore per il controllo visivo di zone difficilmente raggiungibili – con funzione di registrazione - Utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il videoispettore compatto è adatto per una facile ispezione di luoghi difficili da raggiungere in tubi, cavità, pozzi, muratura e veicoli a motore. La testa della telecamera piccola e impermeabile e il lungo tubo flessibile assicurano possibilità di applicazione versatili anche a lunghe distanze. L'illuminazione con quattro LED ad alte prestazioni permette registrazioni chiare anche nelle peggiori condizioni. Grazie alla rotazione e al mirroring sul monitor, l'immagine è sempre presentata in modo appropriato. Il dispositivo ha una memoria interna e una funzione di formattazione SDHC per il trasferimento diretto di video e immagini a un PC. Gli alloggi sono realizzati in gran parte con materiale riciclato e danno un prezioso contributo alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Localizzazione semplice del problema dietro o dentro oggetti, muri, tubi, cavità
- Testa della telecamera piccola, ideale per luoghi difficili da raggiungere
- Registrazioni nitide anche nelle peggiori condizioni



DATI TECNICI

Diametro testa della telecamera	9 mm
Risoluzione telecamera	640 x 480 pixel
Campo visivo (FOV)	53°
Profondità di campo (DOF)	1 ... 6 cm
Tipo di display	3,5" Display a colori TFT
Risoluzione del display	320 x 240 pixel
Formato immagine	JPEG
Lunghezza sonda	5 m
Illuminazione	10 livelli di luminosità
Zoom digitale	Zoom digitale 1,5x ad incrementi del 10%
Memoria	Supporta la scheda SDHC fino a max. 8 GB
Collegamenti	Micro-SD Uscita video Cinch
Alimentazione	4 x 1,5V LR6 (AA)
Dimensioni (L x H x P)	100 mm x 200 mm x 130 mm x (senza tubo flessibile)
Peso	1200 g (con batterie)



FORNITURA

