



FMV 18 LTX BL 8

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motoreinheit über Zahnstangengewinde
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Perfekte Ergonomie und günstige Schalteranordnung für maximalen Komfort auch bei einhändiger Bedienung
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ausgerüstet für viele Einsätze: Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung und Absaugadapter

Bestell-Nr.	601742800
EAN-Code	4061792249028
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 4 Ah
Max. Hubhöhe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 - 29000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
Gewicht ohne Akkupack	1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

Absaugadapter, Parallelanschlag, Rollenführung, Kopierflansch, Spannzange 8 mm, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145