Produktinformation


35 41 115

Elektronik-Greifzange

Mit durchgestecktem Gelenk

DIN ISO 9655





- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Gelenk
- Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger

- 45° gewinkelte flach-runde Backen, glatt geschliffene Greifflächen
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

Allgemein	
Artikel-Nr.	35 41 115
EAN	4003773082248
Kopf	spiegelpoliert
Griffe	tauchisoliert
Gewicht	55 g
Abmessungen	115 x 66 x 14 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backenlänge (B)	22,5 mm
Backendicke (am Gelenk) (D)	6,5 mm
Spitzenbreite (E)	2,0 mm
Spitzendicke (F)	1,0 mm
Kopfbreite (A)	11,0 mm
Abmessung Winkel	45 °

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



