

## Produktinformation

### 35 52 145 ESD

#### Elektronik-Greifzange ESD

Mit durchgestecktem Gelenk

DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5



- Robuste, belastungsoptimierte Konstruktion mit durchgestecktem und spielfreiem Präzisionsgelenk
- Kopf sorgfältig abgerundet: keine scharfen, materialgefährdenden Kanten
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Flache, breite Backen, glatt geschliffene Greifflächen
- Schlanke, zum Zangenkopf hochgezogene Hüllen für feines und komfortables Greifen zwischen Daumen und Zeigefinger
- Gleichmäßiges Biegeverhalten für ein direkteres Arbeitsgefühl
- Glatt geschliffene Greifflächen für beschädigungsfreies Greifen
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile

#### Allgemein

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Artikel-Nr.        | 35 52 145 ESD                |
| EAN                | 4003773089223                |
| Zange              | spiegelpoliert               |
| Kopf               | spiegelpoliert               |
| Griffe             | mit Mehrkomponenten-Hüllen   |
| Gewicht            | 86 g                         |
| Abmessungen        | 145 x 66 x 17 mm             |
| Norm               | DIN ISO 9655 DIN EN 61 340-5 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC           |
| RoHS- Konformität  | nicht anzuwenden             |

#### Technische Attribute

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Backenlänge (B)             | 34,1 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (D) | 8,5 mm  |
| Spitzenbreite (E)           | 2,5 mm  |
| Spitzendicke (F)            | 1,8 mm  |
| Kopfbreite (A)              | 13,0 mm |
| ESD                         | ja      |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



