Metalltaster Kurzhub



Metalltaster
Punktbeleuchtung
rot / grün



Metalltaster
beschriftet



Metalltaster
Punktbeleuchtung
blau

Siehe unten:
Zulassungen und Konformitäten

Beschreibung

- Taster erhältlich in Ausführung Standard, mit Punktbeleuchtung, Laserbeschriftung, lackiert mit verschiedenen Farben

- Montage durch Befestigung mit Mutter
- Anschluss-Stifte, Stifte mit Löthilfe oder Schraubanschluss-Klemme

Merkmale

- Gehäuse aus Zinkdruckguss mit Vernickelung und zwei Materialtypen für den Betätiger: Zinkdruckguss mit Vernickelung oder Edelstahl
- Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten betreffend Material, Farben, Beschriftung, Farbe der Beleuchtung
- Schaltspannung max. 48 VDC, Schaltstrom max. 125 mA
- Variante Zinkdruckguss für Gehäuse und Betätiger
  Einsatz im Innenbereich, ohne Beleuchtung, ohne Beschriftung
- Edelstahl für Betätiger
  Optional Punktbeleuchtung und Laserbeschriftung mit Standard- oder kundenspezifischen Symbolen
- Edelstahl für Gehäuse und Betätiger
  für den Einsatz in rauer Umgebung im Aussenbereich (siehe technische Daten)
- Variante Lackiert
  Farbanpassungen an das Kundengehäuse durch Lackierung möglich, standardmässig: Signalfarben rot, grün, gelb, optional: Gehäuse- oder Betätiger-Lackierung nach Farbvorgaben
  (MOQ 1'000 Stk.)

Weblinks

pdf-Datenblatt, html-Datenblatt, Allgemeine Produktinformation, CAD-Zeichnungen, Produkte News, Detailanfrage zu Typ

Technische Daten

Elektrische Kennwerte	
Schaltfunktion	Schliesser
Versorgungsspannung	Betriebsdaten LED sind in separater Tabelle aufgeführt
Kontaktmaterial Silber	
Schaltspannung	min. 4 VDC , max. 48 VDC
Schaltstrom	max. 125 mA
Nennschaltleistung	1.2 W
Lebensdauer	1 Mio. Betätigungen bei Nennschaltleistung
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ, < 150 mΩ nach Lebensdauer
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Prellzeit	< 1 ms
Kontaktmaterial Gold	
Schaltspannung	min. 50 mVDC, max. 24 VDC
Schaltstrom	max. 80 mA
Nennschaltleistung	0.36 W
Lebensdauer	1 Mio. Betätigungen bei Nennschaltleistung
Durchgangswiderstand	< 50 mΩ, < 150 mΩ nach Lebensdauer
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Prellzeit	< 1 ms

Mechanische Kennwerte	
Betätigungskraft	3.7 N
Betätigungsweg	0.4 mm
Lebensdauer	1 Mio. Betätigungen
IK-Schutzklasse	IK06
Anzugsdrehmoment	0.4 Nm mit Dichtring, 1.5 Nm ohne Dichtring
Klimatische Kennwerte	
Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C
Lagertemperatur	-20 bis 60 °C
Geräteschutzklasse	IP67 mit O-Ring
Salznebelprüfung (nach DIN 50021-SS)	24 h / 48 h / 96 h Einwirkzeit
Sonstige Kennwerte	
Kontaktmaterial	Ag / Au
Kennwerte Löten	
Vorverzinnen	260 °C / 2 sec in Anlehnung an DIN IEC 60068-2-20
Lötbarkeit	260 °C / 2 sec (IEC 60068-2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 5 sec (IEC 60068-2-20 Test Tb Methode 1A)
Material	
Gehäuse	Edelstahl 1.4301 / Zinkdruckguss vernickelt
Betätiger unbeschriftet	Zinkdruckguss vernickelt
Betätiger beschriftet	Edelstahl
Kontakte	CuZn37 2,5 µm Ag
Schnappscheibe	X 12 CrNi 177 hauchvergoldet
Sockel	PA

Zulassungen und Konformitäten

Detaillierte Informationen zu Zulassungen, Normanforderungen, Verwendungshinweisen und Prüfdetails finden Sie in Details über Zulassungen

SCHURTER Produkte sind grundsätzlich für den Einsatz im industriellen Umfeld ausgelegt. Sie verfügen über Zulassungen unabhängiger Prüfstellen gemäss nationaler und internationaler Normen.
Produkte mit spezifischen Eigenschaften und Anforderungen wie sie etwa im Bereich Automotive nach IATF 16949, der Medizintechnik gemäss ISO 13485 oder in der Luft- und Raumfahrt gefordert werden, können ausschliesslich mit kundenspezifischen, individuellen Vereinbarungen durch SCHURTER angeboten werden.

Anwendungsnormen

Anwendungsnormen, in welchen die Produkte entsprechend verwendet werden können

Organisation	Design	Norm	Beschreibung
IEC	Ausgelegt für Anwendungen gemäss	IEC/UL 62368-1	Einrichtungen für Audio/Video-, Informations- und Kommunikationstechnik - Teil 1: Sicherheitsanforderungen


Konformitäten

Das Produkt ist konform mit folgenden Richtlinien

Identifikation	Details	Aussteller	Beschreibung
RoHS COMPLIANT	RoHS	SCHURTER AG	Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/863
REACH	REACH	SCHURTER AG	Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe 1 (kurz: "REACH") in Kraft.

Dimension [mm]

MCS 19



MCS 19 Ausführungen Anschluss






Bild 1: Stifte
Bild 2: Stifte mit Löthilfe
Bild 3: Schraubanschluss

MCS 19 PI




Legende:
Zinkdruckgussausführung:
x = 1 mm ohne Dichtung
x = 2 mm mit Dichtung
Edelstahlausführung:
x = 1 mm ohne Dichtung
x = 1,7 mm mit Dichtung

Dimension




Bohrplan

Schaltbilder



MCS 19 PI Zweifarben-LED



Punktbeleuchtung

Betriebsdaten	Durchlassstrom max.	Durchlassspannung bei 10 mA	Durchlassspannung max.
LED rot	30 mA	1,9 VDC	3,0 VDC
LED grün	30 mA	2,4 VDC	3,0 VDC
LED gelb	30 mA	2,4 VDC	3,0 VDC
LED blau	20 mA	3,8 VDC	4,5 VDC
LED rot/grün	25 mA	2,0 VDC	2,5 VDC
Bitte beachten: Taster werden ohne Vorwiderstand geliefert.			

Beschriftung

Die letzten drei Ziffern der Bestellnummer geben die Beschriftung an:	
000	keine Beschriftung
001-074	Standardbeschriftung
101-	kundenspezifische Beschriftung

Bestellbeispiel für Beschriftung

1241.28XX.XXX

- Grundvariante
- Beschriftung Indizes 001 - 074

Bestellbeispiel für Beschriftung für lackierte Varianten

1241.28XX.X.XXX

- Grundvariante XX: 74 / 75 / 78
  mit diesen 3 Varianten erhältlich
- Beschriftung Indizes 001 - 074
- Lackierung
  1: gelb
  3: rot
  5: grün

Beschriftungsfarbe Laserbeschriftung

Material	Beschriftungsfarbe	
Edelstahl	schwarz	Schrift gefüllt

Bestell-Indizes Beschriftung

Laser-Beschriftung			
001 =**A**	021 =**U**	041 =÷	061 =**EIN**
002 =**B**	022 =**V**	042 = ✳	062 =**AUS**
003 =**C**	023 =**W**	043 =**=**	063 =**AUF**
004 =**D**	024 =**X**	044 = #	064 =**AB**
005 =**E**	025 =**Y**	045 = ↔	065 =**ON**
006 =**F**	026 =**Z**	046 = ↕	066 =**OFF**
007 =**G**	027 =**0**	047 = →	067 =**UP**
008 =**H**	028 =**1**	048 = ←	068 =**DOWN**
009 =**I**	029 =**2**	049 = ↓	069 =**HIGH**
010 =**J**	030 =**3**	050 = ↑	070 =**LOW**
011 =**K**	031 =**4**	051 = %	071 =**ON/OFF**
012 =**L**	032 =**5**	052 = √	072 =**START**
013 =**M**	033 =**6**	053 =**CTRL**	073 =**RESET**
014 =**N**	034 =**7**	054 =**RETURN**	074 =
015 =**O**	035 =**8**	055 =**SHIFT**	075 =
016 =**P**	036 =**9**	056 =**LOCK**	076 =
017 =**Q**	037 =**+**	057 =**STOP**	077 =
018 =**R**	038 =**-**	058 =**ENTER**	
019 =**S**	039 =**.**	059 =**BACK**	
020 =**T**	040 = x	060 =**LINE**	
Bitte beachten Sie, dass die Schriftgrösse abhängig ist von der Anzahl Zeichen			

Alle Varianten

Anschluss	Kontakte	Gehäuse-Material	Betätiger-Material	Lackierung	Beleuchtung	Farbe LED	Konfig. Code	Bestellnummer	
Stifte	Ag	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink	1241.2800	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink	1241.2801	
Schraubanschluss	Ag	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink	1241.2802	
Stifte	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2805	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2806	
Schraubanschluss	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2807	
Stifte	Au	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink	1241.2810	
Schraubanschluss	Au	Zinkdruckguss	Zinkdruckguss	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink	1241.2812	
Stifte	Au	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2815	
Schraubanschluss	Au	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2817	
Stifte	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 ES	1241.2820	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 ES	1241.2821	
Schraubanschluss	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 ES	1241.2822	
Schraubanschluss	Au	Edelstahl	Edelstahl	-	unbeleuchtet	-	MCS 19 ES	1241.2827	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	rot	MCS 19 PI	1241.2830	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	grün	MCS 19 PI	1241.2831	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	gelb	MCS 19 PI	1241.2832	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	rot / grün	MCS 19 PI	1241.2833	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Edelstahl	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	blau	MCS 19 PI	1241.2834	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	rot	MCS 19 PI	1241.2855	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	grün	MCS 19 PI	1241.2856	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	gelb	MCS 19 PI	1241.2857	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	rot / grün	MCS 19 PI	1241.2858	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	-	Punktbeleuchtung	blau	MCS 19 PI	1241.2859	
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	Gehäuse grün	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2874.5	
Schraubanschluss	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	Gehäuse gelb	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2875.1	

Anschluss	Kontakte	Gehäuse-Material	Betätiger-Material	Lackierung	Beleuchtung	Farbe LED	Konfig. Code	Bestellnummer
Stifte mit Löthilfe	Ag	Zinkdruckguss	Edelstahl	Betätiger rot	unbeleuchtet	-	MCS 19 Zink/Edelstahl	1241.2878.3

Für beschriftete Varianten siehe Tabelle "Bestell-Indizes Beschriftung" zur Bestimmung des Symbols

Mutter und O-Ring sind im Lieferumfang enthalten

Oft verkauft.

Sie können die Verfügbarkeit all unserer Produkte in Echtzeit prüfen:https://www.schurter.com/de/Stock-Check/Produktverfuegbarkeit-SCHURTER

Verpackungseinheit 20 im Karton magaziniert (20 Stück, mit Anschlussklemme 10 Stück)



- Betätigungselemente in ESD sicherer Verpackung
- Muttern und Dichtungs-O-ring in Beutel beigelegt im Karton



- Betätigungselemente in ESD sicherer Verpackung
- Muttern und Dichtungs-O-ring in Beutel beigelegt im Karton

Zubehör

	Beschreibung
	Anschlussklemme MCS Anschlussklemme

10.12.2021

Die im Dokument aufgeführten Spezifikationen, Beschreibungen und Darstellungen basieren auf aktuellen Informationen. Änderungen sind vorbehalten. Die dargestellten Angaben werden als korrekt und zuverlässig angesehen. Allerdings sollten Anwender jedes ausgewählte Produkt unabhängig davon für ihre eigenen Anwendungen beurteilen und testen.