




— PRODUKTDATENBLATT

Workers Friend



Workers Friend

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Workers Friend von Ledlenser ist mehr als eine Lampe. Genau genommen stecken in diesem ausgeklügelten System vier verschiedene Lampen, die unterschiedlichste Anforderungen perfekt meistern. Verwinkelte Ecken, Schächte, Rohre, Motoren – ganz egal, wo man Licht hinbringen und nutzen möchte, mit dem Workers Friend hat man mit Sicherheit das richtige Instrument dabei. Besonders für Handwerker, Heimwerker, Bastler, Autoschrauber und Hausmeister ist der Workers Friend eine helle Freude. Aber auch für Alltagsanwender ist die Vielseitigkeit dieser Multifunktionslampe eine nützliche Hilfe.

**7 JAHRE
GARANTIE***

- Wiederaufladbare Basiseinheit, mit welcher vier unterschiedliche Aufsätze betrieben werden können
- Taschenlampen-Aufsatz mit Schiebefokus, 280 Lumen¹ Lichtleistung und zwei Dimmstufen
- Montagelampen-Aufsatz ist um 180 Grad schwenkbar und hat eine 11,5 cm lange Leuchteinheit (COB-LED) mit 350 Lumen¹
- Flexibler, fokussierbarer Schwanenhalslampen-Aufsatz, 32 cm lang, 7 mm Durchmesser
- Flexibler Inspektionslampen-Aufsatz für kleinste Öffnungen, nur 4,3 mm Durchmesser

TECHNISCHE DATEN

Gewicht mit Batterien [g]	180
Material	Aluminiumlegierung
Leuchtreichweite [mm]	190
Leuchtreichweite (fokussiert) [mm]	204
Gehäusedurchmesser [mm]	25
Kopfdurchmesser [mm]	35

ENERGIEVERSORGUNG

Art der Stromquelle	18650 3.7V 2500mAh
Anzahl der Batterien	1
Wiederaufladbar	Ja
Batterietyp	Lithium-Ionen
Gesamte Batteriespannung [V]	3.7
Gesamtkapazität der Batterie [mAh]	2500
Gesamtenergie der Batterie [Wh]	9.25 Wh
Batterie austauschbar	Ja
Aufladezeit [min]	300
Energiestatusanzeige	Ladekontrollanzeige

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP Schutzklasse	IP00
-----------------	------

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bruchtest (Fallhöhe) [m]	1
Arbeitstemperaturbereich [°C]	-20 bis +40

LICHTFUNKTIONEN

Power, Low power

LICHTQUELLE

Anzahl LEDs	1
LED Typ	XPG2
Farbe	Kaltweiß
Farbtemperatur [K]	5500 bis 7500
Farbwiedergabeindex (CRI)	70

LICHTWERTE

	Power	Low power
Lichtstrom [lm]	280	140
Leuchtwerte [m]	130	90
Leuchtdauer [h]	2.5	5

SCHALTER

Vorderseite Schalter

Workers Friend

FEATURES

Magnet

TECHNOLOGIEN

Rapid Focus

Workers Friend

VERPACKUNG & LOGISTIK

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

Verpackungsart	Box
Lieferumfang	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh, Ladekabel - USB-A auf Micro-USB
Art.-Nr.	502136
Farbe	Schwarz
Preis, UVP (€)	119

EINZELVERPACKUNG

Dimensionen B x H x T [cm]	20 x 5 x 29
Bruttogewicht [g]	890
GTIN-13	4058205019637

EXPORTKARTON

Verpackungseinheit	10
Dimensionen B x H x T [cm]	30 x 25 x 42
Bruttogewicht [g]	9.9
GTIN-13	4058205019651

Workers Friend

ZUBEHÖR

PRODUKTKATEGORIE	ART.-NR.	PRODUKTNAME	PREIS
Batterien & Akkus	501001	18650 Li-Ion rechargeable Battery 3000 mAh	24.90 €
Befestigungen & Halterungen	502250	Lamp Adapter Type C	4.90 €

Workers Friend

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

*) 7 Jahre Garantie nur bei Registrierung, sonst 2 Jahre. Garantiebedingungen einsehbar unter <https://ledlenser.com/de-de/infos-service/garantie/>

1) Messwerte gemäß ANSI/PLATO FL 1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/

lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbigen LEDs ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.