

## D-Link AN3U(AN3U)

### D-Link AN3U - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b/g/n



Der D-Link AN3U-Netzwerkadapter bietet zuverlässige drahtlose Konnektivität mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s und eignet sich daher für das Streaming von HD-Videos und andere Anwendungen mit hoher Bandbreite. Dank seines externen Formfaktors und der USB 2.0-Schnittstelle ist er einfach zu installieren und mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel. Die beiden internen Antennen verbessern die Funkabdeckung und -stabilität und gewährleisten eine robuste Verbindung in Ihrem Zuhause oder Büro.

Der mit MIMO-Technologie ausgestattete AN3U ermöglicht die gleichzeitige Datenübertragung und sorgt so für eine bessere Leistung in stark frequentierten Netzwerkkumgebungen. Er unterstützt die Standards IEEE 802.11b/g/n und bietet so vielseitige Anschlussmöglichkeiten an verschiedene drahtlose Netzwerke. Mit den Verschlüsselungsalgorithmen WPA2 und WPA3 legt dieser Adapter den Schwerpunkt auf Sicherheit und gewährleistet, dass Ihre Daten beim Surfen und Streamen sicher bleiben.

## Verkaufsgründe

Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s für reibungslose Online-Erlebnisse

MIMO-Technologie für verbesserte Leistung und Konnektivität

Unterstützt HD-Streaming (1280 x 720)

Einfache Installation mit USB 2.0-Schnittstelle

Kompatibel mit verschiedenen Wireless-Standards

## Produktmerkmale

### Zuverlässige drahtlose Konnektivität

Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 300 Mbit/s gewährleistet der D-Link AN3U stabile und schnelle drahtlose Verbindungen, die sich für verschiedene Anwendungen eignen, darunter Video-Streaming und Online-Gaming.

### Fortschrittliche MIMO-Technologie

Die MIMO-Technologie ermöglicht es dem Adapter, mehrere Datenströme gleichzeitig zu senden und zu empfangen, wodurch die Gesamtleistung des Netzwerks insbesondere in Umgebungen mit hoher Auslastung verbessert wird.

### Unterstützung für HD-Streaming

Dieser Netzwerkadapter unterstützt HD-Streaming-Videos (1280 x 720) und ist somit ideal für Benutzer, die Wert auf eine hochwertige Medienwiedergabe legen.

### Einfache Installation

Dank des externen USB 2.0-Formfaktors ist die Installation des D-Link AN3U unkompliziert und ermöglicht Benutzern eine schnelle und einfache Verbindung zu ihren Geräten.

### Starke Sicherheitsfunktionen

Der D-Link AN3U ist mit WPA2- und WPA3-Verschlüsselungsalgorithmen ausgestattet und gewährleistet so ein hohes Maß an Sicherheit für Ihre drahtlosen Verbindungen, sodass Ihre persönlichen Daten geschützt sind, während Sie online sind.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | D-Link AN3U - Netzwerkadapter - USB 2.0  |
| Gerätetyp                           | Netzwerkadapter                          |
| Formfaktor                          | Extern                                   |
| Schnittstellentyp (Bustyp)          | USB 2.0                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 1.77 cm x 2.965 cm x 0.97 cm             |
| Gewicht                             | 4.16 g                                   |
| Data Link Protocol                  | 802.11b/g/n                              |
| Datenübertragungsrate               | 300 Mbps                                 |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Stromversorgung                     | 5 V                                      |
| Systemanforderungen                 | Microsoft Windows 10 / 11                |

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gerätetyp                  | Netzwerkadapter |
| Formfaktor                 | Extern          |
| Schnittstellentyp (Bustyp) | USB 2.0         |

### Netzwerk

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik        | Kabellos                                                  |
| Data Link Protocol      | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                  |
| Datenübertragungsrate   | 300 Mbps                                                  |
| Leistungsmerkmale       | MIMO-Technologie, HD (1280 x 720) Streaming Video-Support |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n                  |

### Verschiedenes

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Verschlüsselungsalgorithmus | WPA2, WPA3                   |
| Kennzeichnung               | FCC Klasse B bescheinigt, IC |

### Stromversorgung

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Erforderliche Netzspannung | 5 V |
|----------------------------|-----|

### Software / Systemanforderungen

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 10 / 11 |
|-------------------------------|---------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                            |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                           |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

### Antenne

|              |        |
|--------------|--------|
| Antenne      | Intern |
| Antennenzahl | 2      |

### Maße und Gewicht

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 1.77 cm  |
| Tiefe   | 2.965 cm |
| Höhe    | 0.97 cm  |
| Gewicht | 4.16 g   |

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung