

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D







Schu

Spannung, ~220-240V,0/50-60
Schutzart: IP
Prüfzeichen

# **Produktbeschreibung**

Linearoptiken mit opaler Längsprismenwanne für einen leichten Indirektanteil und eine diffuse Lichtverteilung. Extrudiertes Wannenprofil aus PC mit opalen Stirnteilen beidseitig verklebt.

#### Farbe weiß

Ausführung: Lichtleiste LED, Einzelleuchte, zur Anbau- und Pendelmontage. Schmale, verwindungssteife profilierte Lichtleiste mit Geräteträger aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (SI, ähnlich RAL9006) kunstharzbeschichtet. LED-Träger aus pulverbeschichtetem Aluminiumstrangpressprofil, in den Geräteträger eingeclipst. Lineare RIDI-LED-Module über gesamte Länge mit dem Aluminiumprofil über patentiertes Befestigungsverfahren verbunden für optimale gleichmäßige Wärmeableitung. Die LED-Module sind bis zu den LED-Trägerenden mit LEDs bestückt.

Längsoptik aus extrudiertem, schlagzähem, UV-beständigem PMMA.

Geräteträgeroberseite mit Kanal für externe Durchverdrahtung, max. 3x1,5 mm², bzw. ø 8 mm. Zwei Kabeleinführungen auf der Geräteträgeroberseite.

Endstirnteile aus schlagfestem, UV-stabilisiertem PC mit Ausbrechöffnung in die Leuchte, Durchmesser 11mm und Ausbrechöffnung in Rille auf Leuchtenoberseite Breite 8,5mm. Leuchtenausführung weiß mit Stirnteilen in Farbe weiß, Leuchtenausführung silber (SI) mit Stirnteilen in Farbe staubgrau RAL7037.

LED-Linearmodule bestückt mit Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Farbtoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). Betrieb der LED-Module in Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

#### Nennlebensdauer:

Umgebungstemperatur -20°C bis +40°C LED-Komponenten: L80B50 > 50.000 Stunden

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 3000 Kelvin (830)

### Elektrische Ausführungen:

 dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme 5x2,5mm².

### Betriebsgerät: dimmbar DALI

**Montage:** Zur direkten Montage an normal entflammbaren Materialien geeignet. Einfache, kostengünstige Einmannmontage mit Schrauben durch die Schlüssellöcher im Leuchtenoberteil oder mit flexiblem Befestigungsabstand über Befestigungsklammern (Zubehör). Für die Pendelmontage sind Befestigungssätze verfügbar, siehe Zubehör.


## inkl. Leuchtmittel LED-M

## **Produktbild**



# **Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	1488
В	36
Н	65
A1	1000
A4	256
K	25
<b>K</b> 1	25
K2	744
Gewicht [kg]	1,9



Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A
Nennlebensdauer-LED	L80B50	
Betriebsdauer [h]	50.000	
Umgebungstemp. tq [°C]	40	

# **Lichttechnische Daten**

86.12
13.88
B 32
0.70E 0.11T
5311
44
120
< 3 SDCM
3000
>= 80



o-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
o-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen X Y		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
2H	2H	22.8	24.3	23.0	24.5	24.7	22.1	23.6	22.4	23.8	24.1
	3H	24.5	25.8	24.8	26.1	26.4	23.4	24.8	23.7	25.1	25.3
	4H	25.2	26.5	25.6	26.8	27.1	23.9	25.2	24.2	25.5	25.8
	6H	25.9	27.1	26.3	27.5	27.8	24.2	25.4	24.5	25.7	26.1
	8H	26.2	27.4	26.6	27.7	28.1	24.3	25.4	24.6	25.8	26.1
	12H	26.5	27.6	26.9	28.0	28.4	24.3	25.4	24.7	25.8	26.1
4H	2H	23.3	24.6	23.6	24.9	25.2	22.8	24.0	23.1	24.3	24.7
	3H	25.1	26.3	25.5	26.6	27.0	24.2	25.4	24.6	25.7	26.1
	4H	26.0	27.1	26.4	27.5	27.9	24.8	25.9	25.2	26.3	26.7
	6H	26.9	27.8	27.3	28.3	28.7	25.2	26.2	25.7	26.6	27.1
	8H	27.2	28.2	27.7	28.6	29.1	25.3	26.3	25.8	26.7	27.2
	12H	27.6	28.5	28.1	28.9	29.4	25.4	26.2	25.9	26.7	27.2
8H	4H	26.2	27.1	26.7	27.6	28.1	25.2	26.1	25.6	26.5	27.0
	6H	27.2	28.0	27.8	28.5	29.1	25.8	26.5	26.3	27.0	27.6
	8H	27.8	28.5	28.3	29.0	29.6	26.0	26.7	26.5	27.2	27.8
	12H	28.3	28.9	28.8	29.4	30.1	26.1	26.7	26.7	27.3	27.9
12H	4H	26.2	27.0	26.7	27.5	28.0	25.2	26.1	25.7	26.5	27.0
	6H	27.3	28.0	27.8	28.5	29.1	25.9	26.6	26.4	27.1	27.7
	8H	27.8	28.5	28.4	29.0	29.6	26.2	26.8	26.7	27.4	28.0