



KFMV 17-15 F

- Metall-Kantenfräse für Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Präzise Einstellung des Fasenwinkels direkt über die Führungsplatten
- Universeller Fräskopf mit drei Hartmetall-Wendeplatten für alle Fasenwinkel von 0-90°
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Kontrolliertes Arbeiten durch großflächige Führungsplatten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Schlankes Design für optimale Handhabung
- Schutz des Anwenders durch seitliche Bleche zum Ableiten der Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Bestell-Nr. EAN-Code	601770500 4061792261815
Leerlaufdrehzahl	6200 - 12000 /min
Nennaufnahmeleistung	1700 W
Abgabeleistung	880 W
Art der Kanten	Fase
Fasenwinkel	0 - 90 °
Max. Fasenbreite 45°	21 mm
Max. Fasenhöhe 45°	15 mm
Abstufung Frästiefeneinstellung	0.1 mm
Rundungen kleinster Außen-Ø	100 mm
Gewicht ohne Netzkabel	6.3 kg
Kabellänge	3.9 m

Lieferumfang

3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 185 XL