

FKS305V32TOP_400V

Formatkreissäge inkl. Formattisch



- massive Ausführung
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (935 x 600 mm) inkl. Tischverbreiterung (900 x 500 mm) und Tischverlängerung (600 x 520 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- Auslegertisch (1220 x 530 mm) und Ablänganschlag (1950 - 3300 mm)
- inklusive Vorrüter mit eigenem Motor und manueller Höhen und Seiteneinstellung
- manuell schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Winkelanzeige)
- Höhenverstellung des Hauptsägeblatts über Handrad

Lieferumfang: Hauptsägeblatt (HW: Ø300 x 30 x 3,2 mm Z(72)) und Vorrütersägeblatt (Ø120 x 20 x 3-3,8 Z=24)



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

FKS305V32TOP_400V

Formatkreissäge inkl. Formattisch



Technische Details

Motorleistung S1 in W	5500 (750)	Spannung	400 V / 50 Hz
Tischhöhe in mm	890	Formatschiebetisch in mm	3200 x 360
Auslegertisch in mm	1220 x 530	Absauganschluss in mm	100
Aufstellmaß in mm	3250 x 3390 x 870	Schnittbreite am Parallelanschlag in mm	1250
Sägeblatt (/Bohrung) in mm	250-315 (30)	Sägeblatt Drehzahl in min-1	(I): 4000 (II): 6000
Vorritzsägeblatt in mm	Ø120 x 20 x 3,2-4,2/2,2	Vorritzer Motorleistung in W	750
Vorritzsägeblatt Drehzahl in min-1	8000	Sägeblatt Schwenkbereich	0-45°
Schall-Leistungspegel in dB(A)	90	Schall-Druckpegel in dB(A)	88,2
Bruttogewicht in kg	810	Nettogewicht in kg	645
Verpackungsbreite in mm	1.150	Verpackungslänge in mm	2.200
Verpackungshöhe in mm	1.150	EAN Code	9120058379444

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**