

SB203V_230V

Ständerbohrmaschine



- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- neigbarer (+/- 45°) Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmshebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Vario-Getriebe anwählbarer 2 Stufen-Drehzahlrange (I): 190-730 min-1 (II): 720-2700 min-1 mittels Riemenumlage
- Zentrierlaser + LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter bis 16 mm Bohrer-Aufnahme, Austreibkeil



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

SB203V_230V

Ständerbohrmaschine



Technische Details

Motorleistung S1 in W	750
Kabellänge	1,8 m
Tischgröße in mm	290 x 290
max. Bohrleistung Stahl in mm	Ø 20
Pinolenhub in mm	120
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm	640
Bodenplatte in mm	500 x 290
max. Tisch Beladung in kg	25
Schall-Druckpegel in dB(A)	< 85
Nettogewicht in kg	58
Verpackungslänge in mm	950
EAN Code	9120058379888

Spannung	230 V / 50 Hz
Ausladung in mm	190
Aufstellmaß in mm	368 x 680 x 1125
Bohrspindeldrehzahl in min-1	(i): 190 - 730 (II): 720-2700
max. Abstand Spindel-Tisch in mm	417
Säulendurchmesser in mm	Ø 73
T-Nutengröße in mm	16
Bohrspindelaufnahme	MK2 / MT2
Bruttogewicht in kg	62
Verpackungsbreite in mm	600
Verpackungshöhe in mm	300

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**