

## PRODUKTDATENBLATT

### ENDURA Style Plate Wall 12W Stainless Steel

ENDURA STYLE PLATE | Wandleuchten aus Edelstahl und Dunkelgrau mit integrierter Lichtquelle und einstellbarer Sensoroption



#### Anwendungsgebiete

- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Energieeffizient durch LED-Technik

#### Produkteigenschaften

- Helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Gehäuse aus Edelstahl
- Schutzart: IP44



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 12,00 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 65,000 mA    |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | $\geq 0,5$   |
| Schutzklasse                  | II           |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### Photometrische Daten

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Lichtstrom                                    | 650 lm     |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 1500 lm    |
| Lichtausbeute                                 | 50 lm/W    |
| Farbtemperatur                                | 3000 K     |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Warm weiß  |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | $\geq 80$  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | $< 6$ sdcm |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | $< 1$      |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | $< 0.4$    |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 108 °      |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 54,00 mm  |
| Breite         | 180,00 mm |
| Höhe           | 280,00 mm |
| Produktgewicht | 670,00 g  |



ENDURA STYLE PLATE WALL 12W  
SI

Materialien & Farben

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Produktfarbe                         | Stahl             |
| Gehäusefarbe                         | Stahl             |
| Gehäusematerial                      | Stahl             |
| Material Abdeckung                   | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C            |

Anwendung & Installation

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | -20...+40 °C                    |
| Anschlussart                      | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                         | IP44                            |
| Dimmbar                           | Nein                            |
| Montageart                        | Anbau                           |
| Montageort                        | Wand                            |
| Anwendungsumgebung                | Außenanwendungen                |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja                              |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein                            |

Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Normen                                                   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Ballwurfsicher                    | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |

Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                          |                                           | Name des Dokuments             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
|   | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | ENDURA STYLE PLATE WALL        |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Safety insert G11219279        |
|  | Konformitätserklärung                     | ENDURA STYLE PLATE WALL 12W ST |
|  | Konformitätserklärung UKCA                | Fixed LUM                      |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen   |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------|
| 4099854461576 | Faltschachtel<br>1                     | 60 mm x 185 mm x 290 mm             | 741.00 g      | 3.22 dm³  |
| 4099854461583 | Versandschachtel<br>4                  | 310 mm x 260 mm x 205 mm            | 3282.00 g     | 16.52 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

