


Werkstattpresse 20 t

Werkstattpresse mit seitlich verstellbarem Hydraulik-Presszylinder und Tischhöhenverstellung. Hydraulische Betätigung mit fußpneumatischem Schnellansatz.

Integriertes Manometer, Sicherheitsventil, Adaptersatz und 2 Richtblöcke (Plan und V-Form).

Die Hubkraft, die Baugröße und die universelle Steuerungsmöglichkeit machen diese Werkstattpresse zu einem unverzichtbarem Bestandteil einer modernen Werkstatt.

- Kapazität/Druckkraft: 20 t
- Hub Hydraulikzylinder: 150 mm
- Luftarbeitsdruck: 7,5 bis 8,5 bar
- Tischbreite: 500 mm
- Tischhöhe: 50 - 925 mm
- Presszylinderversatz: 200 mm
- Abmessungen: 1.670 x 690 x 550 mm (HxBxT)
- Gewicht: 97 kg



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
7WPR20.1	Werkstattpresse 20 t	1