

Nennwerte: $0,47\mu\text{F} + 2 \times 4700\text{pF X1Y2} +$
 $2 \times 1\text{mH} + 680\text{K (SW)}$

zul. Wid.-Abweichungen: $\pm 10 \%$
 zul. Kap.-Abweichungen: $\pm 20 \%$
 zul. Ind.-Abweichungen: $-30 \text{ bis } +50 \%$
 Nennspannung: $\text{AC } 110/250 \text{ V}$
 Nennstrom: 16 A
 Temperaturbereich: $-25 \text{ bis } +100 \text{ }^\circ\text{C}$




Zeichnung:
 Gehäuse: *DIN 41116, Al*

Lasche: *Gewindezapfen M8 x 10*
 Verguß: *EP/PU*
 Anschluß: *Flachstecker 6,3 x 0,8*
CuZn/Sn

Prüfspannung:
 X-Wert: 2 s DC 1650 V
 Y-Wert: 2 s DC 2700 V

Stempelbild:
 Aufschrift:
 *F 11.126/36* *Dat.*
 $0,47\mu\text{F} + 2 \times 4700\text{pF X1Y2} + 2 \times 1\text{mH} + 680\text{K}$
 $110/250\text{V}\sim$ $50/60\text{Hz}$ 16A
 $25/100/21-\text{C}$ $\vartheta_{\text{u}}40^\circ\text{C}$
 **EN 60 939-2** $\vartheta_{\text{max.}} 85^\circ\text{C}$  

Schaltbild:



Zeichnung ist nicht maßstabgerecht!

w	Drossel w. BV10.315/69	05.08.08	Ro	1999	Tag	Name	Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
v	 EN 60 939-2 w.  EN 133 200	31.03.08	Pa	Gez.:	27.01.	Jö	ID: 701495
Index	Art der Änderung	Datum	Name	Geprüft:		CST	TN: F011-126/036
 EICHHOFF Kondensatoren GmbH 36110 Schlitz							Code: 0,5X 3E 35r
							Z-Nr.: E 9586 Tz 41
							Typ: F 11.126/36