


LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT



Inspektionsleuchten sind ein unverzichtbarer Bestandteil des Werkzeugkastens eines jeden Profis. Lampen unter der Motorhaube sorgen für helles Licht in einem weiten Bereich, damit professionelle Anwender mit maximaler Sicht arbeiten können.

LEDinspect FLEXIBLE INSPECTION LIGHT ermöglicht es dem Benutzer, das Licht genau dort zu platzieren, wo es benötigt wird. Unsere vielseitigste Inspektionsleuchte verfügt über abnehmbare elastische Bänder, mit denen die Leuchte an Flächen mit einer Breite von bis zu 2,1 m angebracht werden kann. Der Lichtstreifen ist völlig flexibel, so dass sich die Leuchte um den Arbeitsbereich herum anpassen kann. Die drehbaren Enden verfügen über starke magnetische Verbindungen und USB-C-Aufladung.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	LED inspection lights
---	-----------------------

General Product Information

Bestellnummer	LEDIL416
---------------	----------

Elektrische Daten

Nennleistung	10 W
Nennspannung	5.0 V

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6200-6500 K
Lichtstrom	1000 lm
Lichtfarbe LED	Weiß

Physical Attributes & Dimensions

Produktgewicht	259.00 g
Länge	1950 mm
Breite	32.0 mm
Höhe	39.0 mm

LED module information

Anzahl LED je Modul	75
---------------------	----

Lebensdauer

Garantie	2 years
----------	---------

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED
-------------	-----

Zertifikate & Standards

Normen	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA
--------	-------------------------------

Logistische Daten

PCHL Watt hour per battery	8.14
----------------------------	------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172405959	INSPECTION LAMP	Faltschachtel 1	100 mm x 49 mm x 186 mm	0.91 dm ³	292.00 g
4062172405966	INSPECTION LAMP	Versandschachtel 6	220 mm x 165 mm x 250 mm	9.07 dm ³	1912.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

