

Microscope numérique Pro TX-277

avec un écran



- **Grossissement 50x**
- **Écran IPS de 4,3 pouces**
- **Réglage de l'angle d'affichage**
- **Support réglable**
- **8 éclairages LED (réglables)**
- **Fonction photo et vidéo**
- **Prise en charge de la carte MicroSD (Jusqu'à 32 Go)**
- **Connexion PC**

Caractéristiques techniques:

- Résolution d'écran: 480 x 272 pixels
- Taille du capteur CMOS: 1/4"
- Mode de mise au point: Manuel
- Plage de mise au point: 10mm – 40mm
- Ouverture: F4.5
- Angle de caméra: 16°
- Photo résolution: 10M, 7M, 5M, 3M, 2M, 1M; format: JPG
- Résolution vidéo: 720P; format: AVI
- Résolution PC et taux de transmission: 1280 x 720 px / 25 ips
- Pouvoir: 1,9 W
- Courant de travail: 380 mA
- Batterie: Intégré 1800mAh / 3,7 V
- Temps de charge: Environ . 3h
- Temps de travail: Environ . 5h
- Fonctionnement du PC systèmes: Windows 10 ou supérieur ; Mac OS x 12 ou supérieur
- Interface de charge et de signal: USB-C
- Température de fonctionnement: 10°C à 45°C
- Matériel: Plastique ABS
- Poids / dimension: 405g / 20 x 12 x 16 cm

Contenu de la livraison: Microscope numérique Pro TX-277, poteau de support, support, base, câble de chargement, manuel d'utilisation

Numéro d'article: 5140

