

Mikroskop cyfrowy Pro TX-277 z ekranem



- Wyświetlacz IPS o przekątnej 4,3 cala
- Regulacja kąta wyświetlacza
- Regulowany uchwyt
- 8 Diod LED podświetlenia (regulowane)
- Funkcja zdjęć i wideo
- Obsługa kart microSD (do 32 GB)
- Połączenie z komputerem

Specyfikacje techniczne:

- Rozdzielczość monitoru: 480 x 272 pikseli
- Rozmiar czujnika CMOS: 1/4"
- Tryb regulacji ostrości: Ręczny
- Zakres ostrości: 10 mm – 40 mm
- Przystosowanie: F4.5
- Kąt kamery: 16°
- Rozdzielczość zdjęć: 10M, 7M, 5M, 3M, 2M, 1M; format: JPG
- Rozdzielczość wideo: 720P; format: AVI
- Rozdzielczość komputera i szybkość transmisji: 1280 x 720 pikseli / 25 kl./s
- Moc: 1,9 W
- Prąd roboczy: 380 mA
- Bateria: Wbudowana 1800 mAh / 3,7 V
- Czas ładowania: Około 3 godz
- Czas pracy: Około 5 godz
- Systemy operacyjne PC: Windows 10 lub nowszy; Mac OS x 12 lub nowszy
- Interfejs ładowania i przesyłu danych: USB-C
- Temperatura robocza: 10°C do 45°C
- Materiał: Plastik ABS
- Waga / rozmiar: 405 g / 20 x 12 x 16 cm

Numer pozycji: 5140

Zawartość pakietu: Mikroskop cyfrowy Pro TX-277, podstawka, wspornik, stojak, kabel do ładowania, instrukcja obsługi

