

PRODUKTDATENBLATT

Nightlux Torch White

NIGHTLUX® Torch | Nachtlichter mit Bewegungssensor und Taschenlampenfunktion, batteriebetrieben



Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Ideal für zuhause und unterwegs geeignet

Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten
- Mobil einsetzbar durch Herausnahme aus der Halterung

Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	0,35 W
Nennspannung	4,5 V
Netzfrequenz	0 Hz
Nennstrom	77,000 mA
Schutzklasse	III
Betriebsart	Batterie

Photometrische Daten

Lichtstrom	10 lm
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdc _m

Maße & Gewicht

Länge	36,00 mm
Breite	42,00 mm
Höhe	108,00 mm
Produktgewicht	60,00 g



PG NIGHTLUX Torch MiPRC

Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	0...+25 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+50 °C
Schutzart	IP54
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Sensor

Art des Sensors	Licht / Bewegung
Sensortechnik	Passiv-Infrarot (PIR)

BATTERIE

Batterieart	Alkaline
Batteriegröße	AAA
Nennspannung der Batterie	1,5 V

Zertifikate & Standards

Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar
-----------------------------------	--------------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

Sicherheitshinweise

- Das Gerat ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hande von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Auerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Veratzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode fuhren. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schliet, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Korperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen auer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Hohe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heien Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion fuhren.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitatserklrung	CE Declaration Nightlux Torch

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stuck pro Einheit)	Abmessungen (Lnge x Breite x Hohe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854531231	Blase 1	45 mm x 140 mm x 195 mm	81.00 g	1.23 dm ³
4099854531248	Versandschachtel 6	300 mm x 154 mm x 210 mm	602.00 g	9.70 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

nderungen und Irrtumer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.