

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW130506CC

|               |               |
|---------------|---------------|
| EAN           | 4015609043286 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr: | DE 22131895   |

### Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 32A 5P 6h IP54 mit  
Käfigzugfeder-Technik



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose  
mit Käfigzugfeder-Technik  
32A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V ~  
mit Farbringcodierung "rot"  
Gehäuse aus PA6-Material  
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material  
mit einer tielbaren Kabeleinführung M32 oben  
und einer ausbrechbaren Kabeleinführung M32 hinten  
zur Innenbefestigung

### Bestellinformationen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nettogewicht       | 0,272 kg |
| Gerätehöhe         | 174 mm   |
| Gerätebreite       | 95 mm    |
| Gerätetiefe        | 108 mm   |
| Bestelleinheit     | Stück    |
| Verpackungseinheit | 10       |
| Bruttogewicht      | 2,832 kg |
| Verpackungshöhe    | 0,31 m   |
| Verpackungsbreite  | 0,163 m  |
| Verpackungstiefe   | 0,113 m  |

Zolltarifnummer 85366990

## Konformitäten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| CE-Konformität   | ✓           |
| RoHS-Richtlinie  | 2011/65/EU  |
| RoHS-Richtlinie  | 2015/863/EU |
| REACH-Verordnung | 1907/2006   |

## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_9.0 |
| ETIM Klasse           | EC001321 |

## Technische Produktdaten

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Ausführung                                 | Aufputz                   |
| IEC-Stromstärke                            | 32 A                      |
| Polzahl                                    | 5                         |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)          | 200/346 - 240/415 V       |
| Uhrzeit-Stellung                           | 6                         |
| Kennfarbe                                  | rot                       |
| Leiterquerschnitt (starr)                  | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt (flexibel)               | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>   |
| Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschrauben | 1,2 Nm                    |
| Schutzart (IP)                             | IP54                      |
| Anschlusstechnik                           | schraublose Klemme        |
| Kabeleinführung                            | M32                       |
| Werkstoff                                  | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                            | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte             | unbehandelt               |
| Brennbarkeitsklasse der Kontakte           | V2                        |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers     | V0                        |
| Befestigungsart                            | innenliegende Befestigung |
| Ausführung                                 | Aufputz                   |
| IEC-Stromstärke                            | 32 A                      |
| Polzahl                                    | 5                         |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I)          | 200/346V-240/415 V        |
| Uhrzeit-Stellung                           | 6 h                       |
| Kennfarbe                                  | rot                       |
| Leiterquerschnitt (starr)                  | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup>  |
| Leiterquerschnitt (flexibel)               | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>   |

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Schutzart (IP)                         | IP54                      |
| Anschluss technik                      | schraublose Klemme        |
| Kabeleinführung                        | Knickschutztülle          |
| Werkstoff                              | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                        | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte         | unbehandelt               |
| Brennbarkeitsklasse der Kontakte       | V2                        |
| Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers | V0                        |
| Befestigungsart                        | innenliegende Befestigung |