

Sicherungshalter Fuse holder

380.001
DC



Für Type Standard - Einpressmontage
For Type Standard - Press-fit mounting



Spannung
Voltage **60 V**


Strom
Current **max.: 40 A**



Fuse e.g. ESKA 340.031

Spezifikationen / Specification


Gehäuse / Housing:	PA66 UL94V-0
Kontaktmaterial / Contactmaterial:	Kupferlegierung / Copper alloy
Einsatzbereich / Field of applications:	Gedruckte Schaltungen / Printed circuits
Betriebstemperatur / Operating temperature:	-40 °C bis / to +85 °C
Kompatibilität / Compatibility:	Beliebig bestückbar mit jeder Automotive Stecksicherung Typ Standard von 1A bis 40A, / Can be equipped with any automotive fuse with type standard from 1A to 40A
Lötbarkeit gemäß / Solderability according to:	60068-2-20
Schutzgrad / Degree of protection:	IP20
Farbe / Colour:	Schwarz / Black
Einpresskraft / Insertion force	40 - 250 N (pro Pin / per pin)



Chemisch Zinn
Bohr-Ø = 1,6 (-0,03)
Endloch-Ø = 1,475 (±0,05)

HAL
Bohr-Ø = 1,6 (-0,03)
Endloch-Ø = 1,45 (±0,05)

Kontur Bauteil
Contour component



Bohrlochspezifikation / Drill Hole Specification

