


30163400 LED 25W G9 WW RF ND SRT6 - 6,49 EUR

Sofort Warmweißes Licht (2700 K), wie bei herkömmlichen Halogenlampen, lange mittlere Lebensdauer von 15,000 Stunden, geringer Energieverbrauch, Hohe Farbwiedergabe für lebendige Farben (CRI > 80)
Dieser LED-Brenner macht sich schon innerhalb kürzester Zeit bezahlt und senkt Ihre Stromrechnung noch lange darüber hinaus, Sie ist so klein, dass Sie sie mit nahezu allen Leuchten verwendet werden kann, wo Sie warmes, helles Licht in Ihrem Zuhause benötigen, Mit dem EyeComfort Qualitätsversprechen - für besonders augenschonendes Licht,

Technische Daten

Technologie	LED
Eingangswattage	1,9
Ersatzwattage	5
Sockel	G9
Lichtfarbe	N/A
Lebensdauer	15000
Volt	220-240
Startzeit	< 0,5
Lumen	
Kelvin	2700
Schalthäufigkeit	50000
RA-Wert	80

Dimmbarkeit

Dimmbar	Nein
Dimmeffekt	Non-Dim

Design/Materialausführ.

Material	Kunststoff
Grundfarbe	matt

Energieeffizienz

Kategorie	E
-----------	---

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0,08 EUR
Österreich:	0,1 EUR
Schweiz:	0,16 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169301634
EAN Verpackungseinheit	8720169301641
Bestellnummer (EOC)	872016930163400
Interne Nr. Signify (GPC)	929003790501

Gewichte

Artikelgewicht / g netto	22
Artikel mit Verpackung / g	
Verpackungseinheit / g (netto/brutto)	Keine Angabe Keine Angabe
Palette (brutto)/kg	75,50

Mengen

Kleinste Bestellmenge	6
Anzahl Packs pro VPE	6
Anzahl VPE pro Palettenlage	402
Anzahl Lagen pro Palette	7
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	469

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	4,30	1,40	1,40
Verpackung in cm (H/B/T)	12,70	6,30	2,50
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	14,3	7,3	16,8
Palette in cm (H/B/T)	114,80	80,00	120,00

Verschiedenes

Typ	Keine Angabe
Zolltarifnummer	85395000
Herkunftsland	CN



8 7 2 0 1 6 9 3 0 1 6 3 4