

(D) Anleitung LED Arbeitsscheinwerfer mit Magnetfuß

Art. Nr. 20344 & 20345



Technische Daten:

LED Arbeitsscheinwerfer eckig, 9x3 W, ca. 2160 Lumen, mit Magnetfuß, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Technische Details: Leuchtmittel: 9 x Hochleistungs-LED Epistar, Leistung: 27 Watt (9 x 3Watt), Spannung: 10-30 Volt, Lichtintensität: ca. 2160 Lumen, mit Magnetfuß, 3 m Spiralkabel mit 12 V Zigarettenanzünderstecker mit Ein/Aus schalter, Abmessungen (BxHxT): ca. 117 x 150 x 75 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse 60° (kurz und breit), Lichtfarbe 6000K



Achtung: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.

Bevor dieser LED-Arbeitsscheinwerfer verwendet wird, die Einhaltung der folgenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften genau prüfen.

Eine Nichteinhaltung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen.

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Der LED-Arbeitsscheinwerfer darf nur von speziell dazu geschulten Personen mit guten Kenntnissen der Sicherheitsbestimmungen montiert werden.
- Das Gerät darf von Kindern nicht erreichbar sein.
- Nicht direkt in das Licht schauen.

2. Installation/Bedienung

- Das Kabel in einen Zigarettenanzünderadapter stecken.
- Montieren Sie den Scheinwerfer auf eine magnetische Fläche.
- Den Arbeitsscheinwerfer von 0 auf I schalten.

3. Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer.

Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung.

Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet wurde bzw. gepflegt wurde (nicht vorgenommene oder unzureichende Maßnahmen bei; Reinigung und Wartung). Bitte heben Sie den Kaufbeleg gut auf, denn er gilt als Nachweis für das Datum des Kaufs.

Das Gerät ist im Garantiefall dem Händler nicht zerlegt und vollständig, sowie gereinigt (wenn möglich in der Originalverpackung) zusammen mit dem Kaufbeleg zurückzugeben.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(GB) Manual LED working light with magnet base

Art. No. 20344 & 20345



Technical data:

LED worklight, 9x3 W, approx. 2160 lumens, with magnetic base, aluminium housing, polycarbonate glass, Technical details: Light source: 9 x high-performance Epistar LEDs, output: 27 watts (9 x 3 watts), voltage: 10-30 volts, light intensity: approx. 2160 lumen, with magnetic base, 3 m spiral cable with 12 V cigarette lighter plug with on/off switch, dimensions (WxHxD): approx. 117 x 150 x 75 mm, service life: approx. 30,000 hours, close-range diffusion lens 60° (short and wide), light colour 6000K



Attention: Read these instructions carefully.

Before using this LED worklight, carefully check compliance with the following general safety instructions.

Non-compliance can lead to damage to the device and injuries.

1. General safety instructions

- The LED worklight may only be installed by specially trained persons with a good knowledge of safety regulations.
- The device must not be within reach of children.
- Do not look directly into the light.

2. Installation/Operation

- Plug the cable into a cigarette lighter adapter.
- Mount the headlight on a magnetic surface.
- Switch the worklight from 0 to I.

3. Guarantee

This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase by the original user in accordance with the relevant statutory provisions.

This warranty covers all defects in material or workmanship, but does not include the following: Faults and defects due to normal wear and tear, wear parts, etc.; damage or defects due to misuse, accident or modification.

We reserve the right to reject a warranty claim if the purchase cannot be documented or if the product has obviously not been properly maintained or cared for (cleaning and maintenance not carried out or insufficient). Please keep the proof of purchase in a safe place, as it serves as proof of the date of purchase. In the event of a warranty claim, the appliance must be returned to the dealer undismantled, complete and cleaned (if possible in the original packaging) together with the proof of purchase.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(F) Mode d'emploi Projecteur de travail LED

Art. No. 20344 & 20345



Données techniques:

Projecteur de travail LED, 9x3 W, env. 2160 lumens, avec pied magnétique, boîtier en aluminium, verre en polycarbonate, détails techniques : Source lumineuse : 9 x LED haute puissance Epistar, puissance : 27 watts (9 x 3Watt), tension : 10-30 volts, intensité lumineuse : env. 2160 lumens, avec pied magnétique, câble spiralé de 3 m avec fiche allume-cigare de 12 V et interrupteur marche/arrêt, dimensions (LxHxP) : env. 117 x 150 x 75 mm, durée de vie : env. 30.000 heures, lentille de diffusion de proximité 60° (courte et large), couleur de lumière 6000K



Attention: lire attentivement ces instructions.

Avant d'utiliser ce projecteur de travail à LED, vérifier attentivement le respect des règles générales de sécurité suivantes.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages à l'appareil et des blessures.

1. Prescriptions générales de sécurité

- Le projecteur de travail à LED ne peut être monté que par des personnes spécialement formées à cet effet et connaissant bien les règles de sécurité.
- L'appareil ne doit pas être accessible aux enfants.
- Ne pas regarder directement la lumière.

2. Installation/Utilisation

- Branchez le câble dans un adaptateur pour allume-cigare.
- Monter le phare sur une surface magnétique.
- Faire passer le projecteur de travail de 0 à I.

3. Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois sur ce produit, conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la date d'achat par l'utilisateur initial.

Cette garantie couvre tous les défauts de matériel ou de fabrication, mais n'inclut pas ce qui suit : les défauts et vices dus à l'usure normale et aux pièces d'usure, etc. ; les dommages ou vices dus à une utilisation non conforme, à un accident ou à une modification.

Nous nous réservons le droit de refuser une demande de garantie si l'achat ne peut pas être prouvé ou si le produit n'a manifestement pas été entretenu correctement (mesures non prises ou insuffisantes lors du nettoyage et de l'entretien). Veuillez conserver précieusement la preuve d'achat, car elle constitue la preuve de la date d'achat. En cas de garantie, l'appareil doit être retourné au revendeur non démonté, complet et nettoyé (si possible dans son emballage d'origine), accompagné de la preuve d'achat.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(NL) Instructies LED werklamp met magnetische voet

Art. Nr. 20344 & 20345



Technische gegevens:

LED-werklamp, 9x3 W, ca. 2160 lumen, met magnetische voet, aluminium behuizing, polycarbonaatglas, Technische details: Lichtbron: 9 x krachtige Epistar LED's, vermogen: 27 watt (9 x 3 watt), spanning: 10-30 volt, lichtsterkte: ca. 2160 lumen, met magnetische voet, 3 m spiraalkabel met 12 V sigarettenaanstekerplug met aan-/uitschakelaar, afmetingen (BxHxD): ca. 117 x 150 x 75 mm, levensduur: ca. 30.000 uur, diffusielen 60° (kort en breed), lichtkleur 6000K



Let op: Lees deze instructies zorgvuldig.

Controleer voordat u deze LED werklamp gebruikt zorgvuldig of de volgende algemene veiligheidsinstructies worden nageleefd.

Niet-naleving kan leiden tot schade aan het apparaat en letsel.

1. Algemene veiligheidsinstructies

- De LED werklamp mag alleen worden geïnstalleerd door speciaal opgeleide personen met een goede kennis van veiligheidsvoorschriften.
- Het apparaat mag zich niet binnen het bereik van kinderen bevinden.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht.

2. Installatie/Bediening

- Steek de kabel in een adapter voor de sigarettenaansteker.
- Monteer de koplamp op een magnetisch oppervlak.
- Schakel de werklamp van 0 naar I.

3. Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. Deze garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten, maar omvat niet het volgende: Defecten en gebreken te wijten aan normale slijtage, slijtageonderdelen, enz.; schade of gebreken te wijten aan verkeerd gebruik, ongeval of wijziging.

We behouden ons het recht voor om een garantieclaim af te wijzen als de aankoop niet kan worden gedocumenteerd of als het product duidelijk niet goed is onderhouden of verzorgd (reiniging en onderhoud niet of onvoldoende uitgevoerd). Bewaar het aankoopbewijs goed, want het dient als bewijs van de aankoopdatum. In geval van een garantieclaim moet het apparaat ongemonteerd, compleet en gereinigd (indien mogelijk in de originele verpakking) samen met het aankoopbewijs worden teruggestuurd naar de dealer.

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn