

(D) Anleitung LED Arbeitsscheinwerfer blau eckig

Art. Nr. 20346



Technische Daten:

LED blue Arbeitsscheinwerfer eckig, 9x3 W, ca. 2700 Lumen, Gehäuse Aluminium, Glas Polycarbonat, Leuchtmittel: 9 x Hochleistungs-LED blue / blau, Leistung: 27 Watt (9 x 3 Watt), Spannung: 10-30 Volt, Schutzklasse: IP67, Abmessungen (BxHxT): ca. 110 x 110 x 63 mm, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden, Nahbereichsstreulinse 60° (kurz und breit), blaues Licht



Achtung: Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.

Bevor dieser LED-Arbeitsscheinwerfer verwendet wird, die Einhaltung der folgenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften genau prüfen.

Eine Nichteinhaltung kann zu Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen.

1. Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- Der LED-Arbeitsscheinwerfer darf nur von speziell dazu geschulten Personen mit guten Kenntnissen der Sicherheitsbestimmungen montiert werden.
- Das Gerät darf von Kindern nicht erreichbar sein.
- Nicht direkt in das Licht schauen.

2. Installation/Bedienung

- Packen Sie den LED-Arbeitsscheinwerfer aus und nehmen Sie alle Teile aus dem Karton.
- Den Arbeitscheinwerfer mit den beiliegenden Schrauben und Muttern auf die vorgesehene Standfläche montieren.
- Von einem Fachmann den Arbeitsscheinwerfer anschließen lassen (Rot = +, Schwarz = -). Die Stromquelle muß min. 10V bis max. 30 V Gleichstrom betragen.

3. Einsatz

- Das blaue Licht ist besonders für den Einsatz an Spritzen/ Sprayern, Streufahrzeugen, oder Winterdiensten geeignet.
- Das blaue Licht bewirkt eine reduzierte Blendung und verstärkt die Wahrnehmung bei Dunkelheit. Damit ist sie ideal für die Arbeitsüberwachung.

Garantie

Wir gewähren auf dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten gemäß den einschlägigen, gesetzlichen Bestimmungen, ab dem Datum des Kaufs durch den Erstbenutzer. Diese Garantie deckt alle Material- oder Herstellungsmängel ab, sie schließt aber Folgendes nicht ein: Fehler und Mängel aus normaler Abnutzung sowie an Verschleißteilen usw.; Schäden oder Mängel durch zweckfremde Verwendung, durch Unfall oder durch Abänderung. Wir behalten uns das Recht vor, ein Garantieverlangen zurückzuweisen, wenn der Kauf nicht belegt werden kann, oder wenn das Produkt offensichtlich nicht richtig gewartet wurde bzw. gepflegt wurde (nicht vorgenommene oder unzureichende Maßnahmen bei; Reinigung und Wartung).

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(GB) Manual LED working light blue square

Art. No. 20346



Technical Data:

LED blue worklight angular, 9x3 W, approx. 2700 lumen, aluminium housing, polycarbonate glass, light source: 9 x high-performance LED blue, output: 27 watts (9 x 3 watts), voltage: 10-30 volts, protection class: IP67, dimensions (WxHxD): approx. 110 x 110 x 63 mm, service life: approx. 30,000 hours, close-range diffusion lens 60° (short and wide), blue light



Attention: Read this manual completely and carefully.
Before using this LED worklight, carefully check compliance with the following general safety instructions.
Failure to do so may result in damage to the device and injuries.

1. General safety instructions

- The LED worklight may only be operated by specially trained persons.
- The appliance must be out of reach of children.
- Do not look directly into the light.

2. Installation/Operation

- Unpack the LED worklight and remove all parts from the box.
- Mount the worklight on the intended base using the enclosed screws and nuts.
- Have the worklight connected by a specialist (red = +, black = -). The power source must be min. 10 V to max. 30 V direct current.

3. Use

- The blue light is particularly suitable for use on sprayers, gritting vehicles or winter services
- The blue light reduces glare and increases visibility in the dark. This makes it ideal for work monitoring

Guarantee

This product is guaranteed for a period of 24 months from the date of purchase by the original user in accordance with the relevant statutory provisions. This warranty covers all defects in material or workmanship, but does not include the following: Faults and defects due to normal wear and tear, wear parts, etc.; damage or defects due to misuse, accident or modification. We reserve the right to reject a warranty claim if the purchase cannot be documented or if the product has obviously not been properly maintained or cared for (cleaning and maintenance not carried out or insufficient).

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(F) Mode d'emploi Projecteur de travail LED bleu carré Art. No. 20346



Données techniques:

LED blue Projecteur de travail carré, 9x3 W, env. 2700 lumens, boîtier en aluminium, verre en polycarbonate, source lumineuse : 9 x LED haute puissance blue / bleue, puissance : 27 watts (9 x 3 watts), tension : 10-30 volts, classe de protection : IP67, dimensions (lxhxp) : env. 110 x 110 x 63 mm, durée de vie : env. 30.000 heures, lentille de diffusion à courte distance 60° (courte et large), lumière bleue



Attention : lire attentivement ces instructions.

Avant d'utiliser ce projecteur de travail à LED, vérifier attentivement le respect des règles générales de sécurité suivantes.

Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages à l'appareil et des blessures.

1. Instructions générales de sécurité

- Le projecteur de travail à LED ne peut être utilisé que par des personnes spécialement formées.
- L'appareil doit être tenu hors de portée des enfants.
- Ne pas regarder directement dans la lumière.

2. Installation

- Déballez le projecteur de travail à LED et retirez toutes les pièces de la boîte.
- Montez le projecteur sur le socle prévu à cet effet à l'aide des vis et des écrous fournis.
- Faites brancher le projecteur par un spécialiste (rouge = +, noir = -). La source de courant doit être comprise entre 10 V min. et 30 V max. 30 V en courant continu.

3. Utilisation

- La lumière bleue est particulièrement adaptée à l'utilisation sur les pulvérisateurs, les véhicules d'épandage ou les services d'hiver.
- La lumière bleue a pour effet de réduire l'éblouissement et de renforcer la perception dans l'obscurité. Elle est donc idéale pour la surveillance du travail

Garantie

Nous accordons une garantie de 24 mois sur ce produit, conformément aux dispositions légales en vigueur, à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Cette garantie couvre tous les défauts de matériel ou de fabrication, mais n'inclut pas ce qui suit : les défauts et vices dus à l'usure normale et aux pièces d'usure, etc. ; les dommages ou défauts résultant d'une utilisation non conforme, d'un accident ou d'une modification. Nous nous réservons le droit de refuser une demande de garantie si l'achat ne peut pas être prouvé ou si le produit n'a manifestement pas été entretenu correctement (mesures non prises ou insuffisantes lors du nettoyage et de l'entretien).

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn

(NL) Gebruiksaanwijzing LED werklamp blauw vierkant

Art. No. 20346



Technische gegevens:

LED blauwe werklamp hoekig, 9x3 W, ca. 2700 lumen, aluminium behuizing, polycarbonaat glas, lichtbron: 9 x krachtige LED blauw/blauw, vermogen: 27 watt (9 x 3 watt), spanning: 10-30 volt, beschermingsklasse: IP67, afmetingen (BxHxD): ca. 110 x 110 x 63 mm, levensduur: ca. 30.000 uur, diffusielen voor dichtbij 60° (kort en breed), blauwe licht



Attentie: Lees deze handleiding zorgvuldig door.

Wanneer u deze LED-Arbeitsscheinwerfer gebruikt, moet u zich houden aan de volgende algemene veiligheidsvoorschriften.

Een niet-naleving kan leiden tot schade aan het apparaat en tot schade.

1. Algemene veiligheidsinstructies

- De LED-werklamp mag alleen worden bediend door speciaal opgeleide personen.
- Het apparaat moet buiten bereik van kinderen zijn.
- Kijk niet rechtstreeks in het licht.

2. Installatie/Bediening

- Pak de LED werklamp uit en neem alle onderdelen uit de doos.
- Monteer de werklamp op de daarvoor bestemde voet met behulp van de bijgeleverde schroeven en moeren.
- Laat de werklamp aansluiten door een specialist (rood = +, zwart = -). De voedingsbron moet min. 10 V tot max. 30 V gelijkstroom zijn.

3. Gebruik

- De blauwe lamp is bijzonder geschikt voor gebruik op sproeiers, strooiwagens of winterdiensten.
- Het blauwe licht vermindert verblinding en verhoogt de zichtbaarheid in het donker. Hierdoor is het ideaal voor werkbewaking.

Garantie

Dit product wordt gegarandeerd voor een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop door de oorspronkelijke gebruiker in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen.

Deze garantie dekt alle materiaal- en fabricagefouten, maar omvat niet het volgende: Defecten en gebreken als gevolg van normale slijtage, slijtageonderdelen, enz.; schade of gebreken als gevolg van verkeerd gebruik, ongelukken of wijzigingen.

We behouden ons het recht voor om een garantieclaim af te wijzen als de aankoop niet kan worden gedocumenteerd of als het product duidelijk niet goed is onderhouden of verzorgd (reiniging en onderhoud niet of onvoldoende uitgevoerd).

b2b.berger-schroeter.de
GPSR@berger-schroeter.de
Berger + Schröter GmbH
Am Hofe 9
D-58640 Iserlohn