

Akku-Schlagschrauber

TW003GZ

XGT • 40V max. • 1/2" • 1.360 Nm
• 0 - 1.800 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker und vielseitiger 1/2" Akku-Schlagschrauber für jegliche Anwendungen im Bereich Schwerindustrie, im Baugewerbe sowie in der KFZ-Werkstatt. Er liefert ein Anzugsdrehmoment von 1.360 Nm und ein Lösemoment von bis zu 1.600 Nm. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	700 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 800 / 1000 / 1200 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment max.	200 / 400 / 820 / 1360 Nm
Lösedrehmoment	1600 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1600 / 2000 / 2300 / 2400 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	104 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter	20,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Automatisches Stoppsystem zur Vermeidung von Unter- und Überspannungen.
- Leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

EAN 0197050007766

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

