

Datenblatt

Aufbau Power USB-C Doppelsteckdose PD/QC

Art. Nr. 67379501

12.03.2025

Eingangsspannung:	8 - 30 Volt DC
Ausgangsspannung:	5 -20 Volt DC
Ausgangsstrom max.	siehe Tabelle
Ausgangsleistung max.	2x 30 Watt

Ausgangsspannung und Ausgangsstrom beziehen sich auf beide Buchsen.

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	2,5A
24,0V	5,0V	3,0A
	9,0V	3,0A
	12,0V	2,5A
	15,0V	2,0A
	20,0V	1,5A

Beide Ausgänge sind unabhängig voneinander und können sowohl einzeln als auch zusammen genutzt werden.

Ausgangsleistung nominal nach Protokoll PD und QC:

Ladeprotokoll:	Power Delivery; Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Verpolung und Übertemperatur
Schutz bei Überspannung	bis ca. 53 V
Kontroll- LED	-
Paneldicke:	-
Einbaubohrung:	-

Material:

Datenblatt

Aufbau Power USB-C Doppelsteckdose PD/QC

Art. Nr. 67379501

12.03.2025

Gehäuse: ABS
Temperaturbelastung: max. 110 °C

Kabel:

Litzenkabel: 2 x 0,5 mm² rot (+) /schwarz (-)
Länge: ca. 150 mm

