



KNSVB 18 LTX BL 150

- Sehr flacher Akku-Kehlnahtschleifer mit Brushless-Motor zum Bearbeiten von Kehlnähten in engen Zwischenräumen
- Kraftvoller Brushlessmotor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Fast Brake: Auslaufbremse für mehr Sicherheit durch schnelles Stoppen des Einsatzwerkzeugs
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Wartungsarmer Riemenantrieb für lange Lebensdauer
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601765840
EAN-Code	4061792263796
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	1000 - 3600 /min
Scheibendurchmesser	150 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Akkupack	2.2 kg
Gewicht mit Akkupack	2.7 kg

Lieferumfang

Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, metaBOX 185 XL, ohne Akkupack, ohne Ladegerät