



WVBF 18 LT BL 11-125 Quick mit Bremse, Drehzahlregelung, Schnellspannmutter

- Akku-Winkelschleifer mit extrem flachem Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
- Bürstenloser Akku-Winkelschleifer der neuen Generation: so stark wie ein 1100-Watt-Netzgerät dank 40% mehr Leistung
- Variable Drehzahleinstellung mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Schnelles Bremssystem für höchsten Anwenderschutz: Scheibe stoppt binnen 1,5 Sekunden nach dem Ausschalten
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601307840
EAN-Code	4061792263819
Akkuspannung	18 V
Minimalster erreichbarer Winkel	43 °
Scheiben-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	2000 - 8000 /min
Spindelgewinde	M 14
Griffumfang	177 mm
Gewicht ohne Akkupack	1.9 kg
Gewicht mit Akkupack	2.35 kg

Lieferumfang

1 Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, metaBOX 165 L, ohne Akkupack, ohne Ladegerät