


Solarzelle mit Krokoklemmen 150 mA – 5V



Diese Solarzelle lässt sich aufgrund der bereits angelöteten Krokoklemmenkabel kinderleicht mit Verbrauchern, wie z.B. Motoren oder LED usw. verbinden. Aufwendiges Löten oder Schrauben entfällt beim Klemmen komplett. Somit können kleine PV-Schaltungen oder Solarmodelle im Nu aufgebaut werden.

Dank der laminierten Oberfläche der Solarzelle eignet sich diese nicht nur hervorragend für den Innenbereich, sondern zeichnet sich auch für den Dauereinsatz im Außenbereich aus. Ermöglicht wird dies durch modernste Fertigungstechnik und garantiert eine extreme Langlebigkeit.

Das kristalline Solarzellenmaterial bietet einen guten Wirkungsgrad von ca. 20% und liefert im Sonnenlicht beachtliche 150 mA bei 5 Volt.

TECHNISCHE DATEN:

5 V - 150 mA

Maße: ca. 120 x 60 mm

Kabellänge: ca. 25 cm

Kabelfarbe: rot (+) / schwarz (-)

Verpackungsinhalt: 1

Leistung: 100% Solarpower erreicht eine Solarzelle nur bei voller Sonneneinstrahlung im Außenbereich. Im Inneren von Räumen kann sich die Solarzellenleistung deutlich reduzieren. Damit die Solarzelle auch in Innenräumen ausreichend Leistung erzeugen kann, eignet sich das Licht einer Halogenlampe. LED und Energiesparlampen hingegen sind ungeeignete Lichtquellen, da diese eine für die Solarzelle ungeeignete Lichtfrequenz abstrahlen.

Art.Nr.: 51500

Empf. VK: € 8,99