

D-Link AC13U(AC13U)

D-Link AC13U - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Wi-Fi 5



Der D-Link AC13U-Netzwerkadapter bietet mit seiner Wi-Fi AC1300-Bewertung eine nahtlose Konnektivität und gewährleistet eine zuverlässige Leistung sowohl beim alltäglichen Surfen als auch beim Streaming. Dieser externe Adapter nutzt die MIMO-Technologie, die die Datenübertragung und den Empfang verbessert und so höhere Geschwindigkeiten und eine verbesserte Signalstärke im gesamten Haus oder Büro ermöglicht. Mit Dualband-Unterstützung von 2,4 GHz und 5 GHz können Sie Datenraten von bis zu 400 Mbit/s bzw. 867 Mbit/s genießen, was ihn zu einer geeigneten Wahl für verschiedene Online-Aktivitäten macht.

Der benutzerfreundliche AC13U ist mit den Plug-and-Play-Standards kompatibel und nach FCC-Klasse B zertifiziert, wodurch sichergestellt wird, dass er die grundlegenden Sicherheits- und Leistungsrichtlinien erfüllt. Er verfügt außerdem über starke Verschlüsselungsoptionen wie WPA2 und WPA3, die dafür sorgen, dass Ihre Verbindung sicher bleibt. Dieser Adapter unterstützt mehrere WLAN-Standards, darunter IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n und IEEE 802.11ac, und ist somit mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel.

Verkaufsgründe

Wi-Fi AC1300-Bewertung für verbesserte Geschwindigkeit und Leistung
MIMO-Technologie für verbesserte Signal- und Datenübertragung
Dualband-Unterstützung für vielseitige Verbindungsoptionen
Einfache Plug-and-Play-Einrichtung mit FCC-Zertifizierung der Klasse B
Starke Verschlüsselungsstandards, einschließlich WPA2 und WPA3

Produktmerkmale

Zuverlässige Konnektivität

Der D-Link AC13U unterstützt eine maximale Datenrate von 400 Mbit/s bei 2,4 GHz und bis zu 867 Mbit/s bei 5 GHz und gewährleistet so einen schnellen und stabilen Internetzugang für eine Vielzahl von Anwendungen.

Vielseitige Kompatibilität

Dieser Netzwerkadapter ist mit mehreren WLAN-Standards kompatibel, darunter IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n und IEEE 802.11ac, wodurch er mit vielen Geräten kompatibel ist.

Sichere Verbindungen

Mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie WPA2- und WPA3-Verschlüsselung können Benutzer sicherstellen, dass ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff geschützt bleibt, während sie gleichzeitig von einer hohen Geschwindigkeit profitieren.

Einfache Einrichtung

Der Adapter verfügt über ein Plug-and-Play-Design, das eine schnelle und unkomplizierte Installation ermöglicht, um eine problemlose Verbindung herzustellen.

Verbesserte Leistung

Die MIMO-Technologie verbessert sowohl die Sende- als auch die Empfangseigenschaften, was zu einer besseren Leistung bei der drahtlosen Kommunikation und einer besseren Abdeckung in Ihrer Umgebung führt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link AC13U - Netzwerkadapter - USB 2.0
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.77 cm x 3.42 cm x 0.97 cm
Gewicht	5.08 g
Data Link Protocol	Wi-Fi 5
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, Wi-Fi CERTIFIED 5

Stromversorgung	5 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 10 / 11

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)	USB 2.0

Netzwerk

Anschlusstechnik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac
WLAN-Rating	AC1300
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 400 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Leistungsmerkmale	MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, Wi-Fi CERTIFIED 5

Verschiedenes

Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2, WPA3
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, IC, Plug and Play

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	5 V
----------------------------	-----

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 10 / 11
-------------------------------	---------------------------

Antenne

Antenne	Intern
Antennenzahl	2

Maße und Gewicht

Breite	1.77 cm
Tiefe	3.42 cm
Höhe	0.97 cm
Gewicht	5.08 g

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung