

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SV 9393.570 Stromwandler

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.570 - Stromwandler

## Eigenschaften

|                                        |                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                            | SV 9393.570                                                                                |
| Ausführung                             | Ausgangsspannung 333 mV                                                                    |
| Material                               | Polyamid<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                     |
| Farbe                                  | RAL 9005                                                                                   |
| Lieferumfang                           | 2 Steckfüße<br>4 Isolierschutzkappen<br>2 Primärschienenklemmen<br>4 Gewindestifte         |
| Passend für Sammelschienen             | 2 x 80 x 10<br>60 x 60                                                                     |
| Primärstrom                            | 2.000 A                                                                                    |
| Normen                                 | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV Vorschrift 3 |
| Abmessung                              | Breite: 105 mm<br>Höhe: 132 mm<br>Tiefe: 30 mm                                             |
| Betriebstemperaturbereich              | -5 °C...55 °C                                                                              |
| Lagertemperaturbereich                 | -25 °C...75 °C                                                                             |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 %                                                                                  |
| Frequenz der Grundschiwingung          | 50...60 Hz                                                                                 |
| Genauigkeitsklasse                     | 0,5                                                                                        |
| Isolierstoffklasse                     | F                                                                                          |

# Eigenschaften

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Nettogewicht       | 0.435         |
| Bruttogewicht      | 0.443         |
| Zolltarifnummer    | 85043129      |
| EAN                | 4028177049888 |
| ETIM 9             | EC002048      |

# Approbationen

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung |
|-------------|-----------------------|