

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.798

## RiLineX Geräteadapter

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.798 - RiLineX Geräteadapter

RiLineX Geräteadapter (80 A, 3-polig, inkl. Anschlussleitungen) in Breite 72 mm für RiLineX und andere 60 mm Sammelschienensysteme. Mit integrierten Einpressmuttern.



## Eigenschaften

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                           | RX 9360.798                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ausführung                            | mit Anschlussleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nutzen                                | Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter<br>Vorkonfektionierte Anschlussleitung<br>Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen<br>Optionaler Geräteverschiebeschutz<br>Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm<br>Einfache Montage<br>Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör |
| Material                              | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Farbe                                 | RAL 9005<br>RAL 35745                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschlussleitungen (AWG)              | AWG 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bemessungsstrom Rundleiter            | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bemessungsstrom Rundleiter (UL)       | 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsabgang                       | oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Eigenschaften

|                                           |                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Polzahl                                   | 3-polig                                           |
| Passend für<br>Sammelschienensystem       | RiLineX<br>RiLine60                               |
| Abmessung                                 | Breite: 72 mm<br>Höhe: 239,4 mm<br>Tiefe: 36,6 mm |
| Passend für Sammelschienen                | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10               |
| Bemessungsspannung                        | 690 V AC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL)        |
| Überspannungskategorie                    | 4                                                 |
| Verschmutzungsgrad                        | 3                                                 |
| Normen                                    | IEC 61 439-1/-2<br>UL 508                         |
| Schutzart IP nach IEC 60 529              | IP 2XB                                            |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max             | 90 %                                              |
| Betriebstemperaturbereich                 | -5 °C...55 °C                                     |
| Lagertemperaturbereich                    | -25 °C...75 °C                                    |
| Luftfeuchtigkeit (nicht<br>kondensierend) | 10...90 %                                         |
| Verpackungseinheit                        | 1 Stück                                           |
| Nettogewicht                              | 0.7                                               |
| Bruttogewicht                             | 0.702                                             |
| Kupferanteil (kg/Stück)                   | 0.246                                             |
| Zolltarifnummer                           | 85369095                                          |
| ETIM 9                                    | EC001531                                          |

# Approbationen

---

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |

---