

D-Link DWM-311(DWM-311)

D-Link DWM-311 - Drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE - USB 2.0 / Ethernet 100 - 150 Mbps - Verizon



Das D-Link DWM-311 ist ein drahtloses Mobilfunkmodem, das für nahtlose Konnektivität und Hochgeschwindigkeitskommunikation entwickelt wurde. Dank der Unterstützung der LTE-Technologie können Benutzer Datenübertragungsraten von bis zu 150 Mbit/s nutzen, wodurch es sich für den privaten und beruflichen Gebrauch eignet. Das Modem verfügt über ein kompaktes externes Format, das an der Wand montiert werden kann, was eine einfache Installation und optimale Platzierung ermöglicht. Sein robustes Design gewährleistet den Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen mit einer Temperaturtoleranz von -20 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 5 % bis 85 % (nicht kondensierend).

Verkaufsgründe

- Unterstützt LTE-Technologie für Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung
- Wandmontage für flexible Installation
- Dual-Antennensystem für verbesserte Konnektivität
- USB-Stromversorgung für bequemen Betrieb
- Plug-and-Play-fähig für einfache Einrichtung

Produktmerkmale

- Zuverlässige Konnektivität**
Der D-Link DWM-311 nutzt die LTE-Mobilfunk-Breitbandtechnologie und bietet zuverlässige und schnelle drahtlose Konnektivität für verschiedene Anwendungen, sodass Benutzer stets verbunden bleiben.
- Vielseitige Betriebsumgebung**
Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C und einer Feuchtigkeitstoleranz von 5 % bis 85 % funktioniert dieses Modem effektiv unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.
- Flexible Installationsoptionen**
Das für die Wandmontage konzipierte Modem bietet Flexibilität bei der Installation und ermöglicht eine optimale Platzierung für eine verbesserte Signalstärke und Zugänglichkeit.
- Zwei Schnittstellen für die Konnektivität**
Das Modem ist mit zwei 100Base-TX-Schnittstellen und mehreren Verbindungstypen, einschließlich USB und Ethernet, ausgestattet und erfüllt so verschiedene Konnektivitätsanforderungen.
- Effiziente Energieverwaltung**
Das DWM-311 wird mit einer Nennspannung von 5 V Gleichstrom betrieben und ist energieeffizient, während es eine robuste Leistung bietet, was es zu einer praktischen Wahl für den Dauerbetrieb macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link DWM-311 - drahtloses Mobilfunkmodem - 4G LTE
Gerätetyp	Drahtloses Mobilfunkmodem - USB 2.0 / Ethernet 100
Formfaktor	Extern
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	LTE
Stromversorgung	DC 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.7 cm x 4.8 cm x 1.9 cm
Gewicht	145 g
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Erweiterte Spezifikationen

Allgemein

Gerätetyp	Drahtloses Mobilfunkmodem
Formfaktor	Extern

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
---------------------	-----------------------------

Netzwerk

Leistungsmerkmale	Firmware Over-the-Air (FOTA), Adaptive Coding & Modulation (ACM), Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i

Verschiedenes

Dienstanbieter	Verizon Wireless
Produktzertifizierungen	FCC, Plug and Play

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
----------------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 85% (nicht-kondensierend)

Modem

Bus	USB 2.0 / Ethernet 100
Anschlusstechnik	Kabellos
Max. Datenübertragungsrate	150 Mbps
Zellprotokoll	LTE
Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	2
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage

Abmessungen und Gewicht

Breite	10.7 cm
Tiefe	4.8 cm
Höhe	1.9 cm
Gewicht	145 g

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x 100Base-TX - RJ-45 1 x micro-USB 2.0 2 x Antenne - SMA 1 x mini-USB
----------------	---

* Für Fehler im Datenblatt übernimmt TD SYNnex keine Haftung