

VF-T5

Bezkontaktowy detektor napięcia z laserowym termometrem na podczerwień

Megger[®]



- Zakres temperatur termometru laserowego na podczerwień od -30°C do 280°C
- Sygnalizator dźwiękowy
- Wbudowana jasna latarka LED
- Zakres wykrywania napięcia AV od 12 V do 1000 V i od 100 V do 1000 V AC
- Kategoria przepięciowa CAT IV 1000V
- Stopień ochrony IP54 (pyłoszczelność i wodoodporność)

OPIS

Bezkontaktowy detektor napięcia (NCV) z laserowym termometrem na podczerwień to tester, którego kontrolki się świecą, gdy przyrząd wykryje napięcie — nie wymaga to bezpośredniego kontaktu. Wbudowany czujnik na końcówce testera wykrywa napięcie, gdy dotyka przewodnika, gniazda lub przewodu zasilającego. Laserowy termometr na podczerwień mierzy temperaturę tego źródła zasilania, umożliwiając operatorowi ocenę, czy temperatura jest normalna, czy też występuje przegrzanie.

SPECYFIKACJA

Zakres wykrywanego napięcia

od 12 V do 1000 V AC,
od 100 do 1000 V AC

Zakres częstotliwości 50/60 Hz

Zakres wykrywanej temperatury

od -30 do +280°C (od -22 do +536°F)

Rozdzielczość temperaturowa

0,1°C/°F.

Typ lasera

klasa 1 (długość dla szczytu fali 650 nm)

Stosunek odległości do plamki lasera

4:1

Dokładność pomiaru temperatury

±3°C (±5,4°F) w zakresie od -30°C do +20°C
(od -22 do +68°F) ±2,0%
lub
±2°C (±3,6°F) w zakresie od +21 do +280°C
(od +69 do +536°F)

Baterie

dwie baterie AAA 1,5 V.

Środowisko

stopień ochrony IP54 (pyłoszczelność i wodoodporność).

Temperatura robocza

od 0 do +50°C (od 32 do +122°F)

Temperatura przechowywania

od -10 do +60°C (od +14 do +140°F)

Wilgotność

≤80% wilgotności względnej

Wysokość n.p.m.

≤2000 m

Stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria pomiarowa

CAT IV 1000 V

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Opis

Przyrząd VF-T5

Numer części

1016-151

BIURO SPRZEDAŻY

Megger Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 42a
05-500 Stara Iwiczna
T. +48 22 2 809 808
E. info.pl@megger.com

VF-T5_DS_pl_V01

www.megger.com
ISO 9001
„Megger” jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Megger[®]