



TOOLCRAFT

Bedienungsanleitung

Drucksprüher 1,5 l

Best.-Nr. 3593106



1 Herunterladen von Bedienungsanleitungen

Verwenden Sie den Link www.conrad.com/downloads (oder scannen Sie den QR-Code), um die komplette Bedienungsanleitung herunterzuladen (oder neue/aktuelle Versionen, wenn verfügbar). Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Drucksprüher. Verwenden Sie das Produkt zum Sprühen von Wasser in Hausgärten und Gewächshäusern.

Geeignet für folgende Flüssigkeiten:

- Wasser (max. +40 °C)
- Nicht geeignet für folgende Flüssigkeiten (nur Beispiele, die Liste ist nicht vollständig):
 - Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über +40 °C
 - Lösungsmittel oder Flüssigkeiten auf Lösungsmittelbasis
 - Öle, Desinfektionsmittel und Düngemittel
 - Leicht entzündliche oder ätzende Flüssigkeiten (Säuren oder Laugen)
 - Lebensmittel oder Substanzen, die für die Lebensmittelproduktion verwendet werden
 - Zähflüssige, klebrige oder rückstandsbildende Flüssigkeiten (Farben, Fette)

Falls Sie das Produkt für andere als die zuvor genannten Zwecke verwenden, könnte das Produkt beschädigt werden.

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Gefährdungen führen.

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie dieses Produkt nicht umbauen und/oder verändern.

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

3 Lieferumfang

- Drucksprüher
- Bedienungsanleitung

4 Symbolerklärung



Dieses Symbol warnt vor Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

5 Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

5.1 Allgemein

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Falls Sie Fragen haben, die mit diesem Dokument nicht beantwortet werden können, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an sonstiges Fachpersonal.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.

5.2 Handhabung

- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

5.3 Betriebsumgebung

- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Stößen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5.4 Bedienung

- Sollten Sie Zweifel bezüglich des Betriebs, der Sicherheit oder dem Anschließen des Produkts haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Sehen Sie UNBEDINGT davon ab, das Produkt selbst zu reparieren. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.

5.5 Produktsicherheit

- Überfüllen kann Undichtigkeiten verursachen oder ordnungsgemäßen Druckaufbau verhindern. Nicht über die maximale Füllmenge hinaus befüllen.

- Wenn Sie das Gerät direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, erhöht sich der Innendruck. Hoher Druck kann dazu führen, dass der Behälter reißt oder platzt. Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Drucksprüher oder seinen Sicherheitsvorrichtungen vor.
- Das Aufbewahren des Drucksprühers in gefülltem oder unter Druck stehendem Zustand kann zu Schäden oder Undichtigkeiten während Frostperioden führen. Eisbildung kann interne Bauteile beschädigen. Leeren und reinigen Sie den Drucksprüher vorher und bewahren Sie ihn an einem frostfreien Ort auf.

5.6 Elektrische Sicherheit

- Elektrische Geräte und stromführende Leitungen können einen Stromschlag verursachen, wenn sie mit Flüssigkeit besprüht werden. Stromschlaggefahr! Sprühen Sie nicht in der Nähe von elektrischen Geräten sowie stromführenden Leitungen und sprühen Sie diese nicht direkt an.

5.7 Persönliche Sicherheit

- Sprühen Sie keine Personen oder Haustiere an. Lassen Sie Kinder das Produkt nicht bedienen.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bedienen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
- Nach dem Verwenden bleibt restlicher Druck im Behälter. Plötzliches Austreten von unter Druck stehender Flüssigkeit kann Verletzungen verursachen. Lassen Sie vor dem Öffnen des Behälters den restlichen Druck immer über das Sicherheitsventil ab.

6 Produktübersicht



- Pumpe
- Verriegelungsschalter
- Schalter
- Düse mit verstellbarem Sprühbild
- Behälter
- Druckentlastungsventil

7 Bedienung



- Überprüfen Sie vor der Verwendung alle Bauteile auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Drucksprüher nicht, wenn Teile beschädigt oder verschlissen sind.
- Füllen Sie den Behälter nicht über die 1,5-l-Markierung hinaus.

- Schrauben Sie den Deckel ab, füllen Sie Flüssigkeit ein, setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn fest zu.
- Bewegen Sie den Kolben gleichmäßig auf und ab, bis Sie einen deutlichen Widerstand spüren.
 - Das Druckentlastungsventil öffnet sich automatisch, wenn der Innendruck die zulässigen Grenzwerte überschreitet.
- Entriegeln Sie den Schalter, richten Sie die Düse auf Ihr Ziel und drücken Sie den Daumenschalter, um den Sprühvorgang auszulösen.
 - Drehen Sie die Düsenspitze, um den Strahl einzustellen.
- Betätigen Sie nach beendetem Verwenden das seitliche Überdruckventil, um den restlichen Luftdruck abzulassen.
- Spülen und trocknen Sie den Behälter, bevor Sie ihn verstauen. Siehe: [Reinigung und Pflege](#) [1].

8 Reinigung und Pflege

Wichtig:

Reinigen Sie den Drucksprüher nach jedem Verwenden.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder andere chemische Lösungsmittel. Diese können zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Lassen Sie den restlichen Druck vollständig ab, indem Sie das Sicherheitsventil ziehen.
 - Leeren Sie den Behälter vollständig.
 - Spülen Sie den Behälter mit klarem Wasser aus.
 - Nehmen Sie das Sprührohr vom Sprührohrgriff ab.
 - Spülen Sie den Behälter aus und sprühen Sie klares Wasser durch die Düse, um ein Verstopfen zu verhindern.
 - Wischen Sie die Außenseite des Behälters mit einem feuchten Tuch ab.
 - Bringen Sie das Sprührohr wieder an und lassen Sie alle Teile vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie sie verstauen.

9 Technische Daten

Fördermedium	Wasser (max. +40 °C)
Füllmenge	max. 1,5 l
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Betriebsdruck	max. 2,5 bar
Material	Gehäuse: PE, Düse: Messing
Abmessungen (ø x H)	12,5 x 29 mm

Dies ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593106_V1_0726_dh_mh_de 9007202376920715-1 I2/O1 en



TOOLCRAFT

Operating Instructions

Pressure Sprayer 1.5L

Item no: 3593106



1 Operating Instructions for download

Use the link www.conrad.com/downloads (alternatively scan the QR code) to download the complete operating instructions (or new/current versions if available). Follow the instructions on the web page.

2 Intended use

This product is a pressure sprayer. Use the product to distribute water in domestic gardens and green-houses.

Intended for the following liquids:

- Water (max. +40 °C)

Not intended for the following liquids (examples only, non-exhaustive list):

- Liquids with a temperature exceeding +40 °C
- Solvents or solvent-based liquids
- Oils, disinfectants, and fertilizers
- Highly flammable or corrosive liquids (acids or alkalis)
- Foodstuffs or substances used for food production
- Viscous, sticky, or residue-forming liquids (paints, greases)

If you use the product for purposes other than those described, the product may be damaged.

Improper use can result in hazards.

The product complies with the statutory national and European requirements.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify the product.

Read the operating instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with the operating instructions.

All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

3 Delivery contents

- Pressure sprayer
- Operating instructions

4 Description of symbols



The symbol warns of hazards that can lead to personal injury.

5 Safety instructions



Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.

5.1 General

- The product is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- If you have questions which remain unanswered by this information product, contact our technical support service or other technical personnel.
- Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.

5.2 Handling

- Handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.

5.3 Operating environment

- Do not place the product under any mechanical stress.
- Protect the appliance from extreme temperatures, strong jolts, flammable gases, steam and solvents.
- Protect the product from direct sunlight.

5.4 Operation

- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the product.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. DO NOT attempt to repair the product yourself. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.

5.5 Product safety

- Overfilling can cause leaks or prevent proper pressure buildup. Do not fill beyond the maximum filling capacity.
- Leaving the device in direct sunlight increases internal pressure. High pressure can cause the container to crack or burst. Do not leave the device in direct sunlight.
- Do not modify the sprayer or safety devices of the sprayer.
- Storing the pressure sprayer filled or pressurized can cause damage or leaks during frost cycles. Ice formation can damage internal components. Empty and clean the pressure sprayer before storage and store it in a frost-free location.

5.6 Electric safety

- Electric equipment and live wires can cause electric shock if sprayed with liquid. Risk of electric shock! Do not spray near to or spray electrical equipment and power lines.

5.7 Personal safety

- Do not spray persons or pets. Do not let children operate the product.
- Improper operation can cause injury or property damage. Do not operate the product if you are tired, ill, or under the influence of alcohol, drugs, or medicine.
- Residual pressure remains in the container after use. Sudden discharge of pressurized liquid can cause injury. Always release residual pressure via the safety valve before opening the container.

6 Product overview



1. Pump
2. Switch lock
3. Switch
4. Adjustable spray pattern nozzle
5. Tank
6. Pressure relief valve

7 Operation



- Check all components for damage before use.
- Do not use the pressure sprayer if any parts are damaged or worn.
- Do not overfill the tank past the 1.5 L mark.

1. Unscrew the lid, fill with liquid, replace the lid, and tighten firmly.
2. Pump the plunger up and down smoothly until you feel strong resistance.
 - The pressure release valve opens by itself if internal pressure exceeds safe limits.
3. Release the switch lock and point the nozzle at your target, press the thumb switch to release the spray.
 - Twist the nozzle tip to adjust the stream.
4. When finished using, engage the side relief valve to release remaining air pressure.
5. Rinse and dry the tank before storing it away. See: [Cleaning and care](#) ► 2].

8 Cleaning and care

Important:

Clean the pressure sprayer after every use.

- Do not use aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions. They damage the housing and can cause the product to malfunction.
1. Release all residual pressure by pulling the safety valve.
 2. Empty the container completely.
 3. Rinse the container with clean water.
 4. Detach the spray tube from the spray tube handle.
 5. Rinse the tank and spray clean water through the nozzle to prevent clogging.
 6. Wipe the exterior of the container with a wet cloth.
 7. Re-attach the spray tube and allow all parts to completely air dry before storing away.

9 Technical data

Pumped medium	Water (max. +40 °C)
Filling capacity	max. 1.5 L
Operating temperature	0 to +40 °C
Operating pressure.....	max. 2.5 bar
Material.....	Body: PE, Nozzle: Brass
Dimensions (ø x H).....	12.5 x 29 mm

This is a publication by Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

All rights including translation reserved. Reproduction by any method (e.g. photocopying, microfilming or the capture in electronic data processing systems) requires prior written approval from the editor. Reprinting, also in part, is prohibited. This publication reflects the technical status at the time of printing.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593106_V1_0726_dh_mh_en 9007202376920715-2 I2/O1 en