


**Hülse**

alle Masse inkl. Oberfläche

Material: 2.0375 (CuZn36Pb3) [ⓔ]

Oberfläche:

Ni3μ / Sn5μ matt, Pb-frei


Clip: Weiss_Aug 4-Finger Typ 230

Material: BeCu172 [ⓔ]

Oberfläche

Ni3μ / Au0,1μ

Steck-Ø [ⓔ]
min. Ø0,38
max. Ø0,58
*2)

*1) Bohrungs-Ø A [ⓔ]

Ø1,10 +0,01 (ohne Oberfläche)


Ø1,10 -0,02 (mit Oberfläche)

*2) Steckkraft max. 2,5N

Ziehkraft min. 0,5N [ⓔ]

Testpin-Ø0,43mm

Allgemeintoleranzen
general tolerance
DIN-ISO 2768-m



Schutzvermerk
DIN 34-1-D

Maßstab / scale: 20:1

Werkstoff / material: siehe oben

Firma: .

Behandlung: .

Rohteilnummer: .

Benennung / name:

Kontakt

Zeichnungsnr. / drawing-no:

08 9900 082

Datum:

[ⓔ] Blatt
page 1
von/of 1

DIN A4 VISI-CAD

					Datum	Name
				Bearb.	31.10.03	Jüptner
f	MPE10-0009	18.02.2010	BO	Gepr.	31.10.03	CJ
e	MPE10-0006	03.02.2010	BO	Norm	31.10.03	CJ
d	MPE07-008	11.05.07	BO			
c	MPE06-025	07.09.06	BO			
b	MPE06-021	29.08.06	KS			
a	CAD übernommen	31.10.03	CJ			
Index	Änderung	Datum	Name			



MPE-Garry GmbH
Schäfflerstrasse 13
87629 Füssen
Tel.: 08362/9156-0

www.mpe-connector.de