




Mechanical characteristics

cable group

assembly code
centre conductor
outer conductor
mating life
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabelgruppe

Montageanleitung
Innenleiter
Außenleiter
Steckzyklen
Kupplungsdrehmoment

(d) (c) G30:
(e) 02YS (ST) CY 1.4/3.7-50 LI, 1.4/3.8 AF, 7808A,
CNT-240, H 155, HPF 240, LMR-240,
LOW LOSS 1.4/3.8, MRC 240 AFB, S 04172 D,
SPEEDFOAM 240 HFJ, TZC 500 25, WCX240
(d) (b) B0831
Crimp
Crimp
≥ 500 (d)
200 Ncm

Components

centre contact
crimp ferrule
other metal parts
insulator

Bauteile

Innenkontakt
Crimprohr
sonstige Metallteile
Isolierung

Materials / Material

CuPb1.15Ni1 (C97)
SF Cu w
CuZn39Pb3
PP

Finish / Oberfläche

Ag5
Ni5
Cu2Ni5

Environmental


RoHS compliant

Umgebung

RoHS konform

2002/95/EC

e d c b a	21948 17233 7542 6304 6200	18.06.10 28.11.05 05.02.97 09.01.96 04.12.95	GB MA BE UE UE	1995	Datum/date	Name/name	Werkstoff/ material
				gez./drawn	19.01.	HM	
				gepr./appr.	20.01.95	BJ	Oberfläche/ finish
				Norm/stand.			
				Maßstab/scale	Benennung/title		
				2:1	FME-Straight Jack FME-Kabelbuchse		
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc.type	Zeichnungsnr./drawing no.	
					K	J01701A0003	
And./rev. Index	Änderungsmittellung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces			



Original: DIN A4