




(b)

Mechanical characteristics
interface dimensions acc. to

Mechanische Eigenschaften
Steckgesicht nach

IEC 61169-8 (BNC), IEC 61169-16 (N)

Components
centre contact

Bauteile
Innenkontakt

Materials / Material **Finish / Oberfläche**

outer contact
other metal parts
insulator

Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung

CuBe2Pb
CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
CuZn39Pb3
PTFE
© NIP Au
NIP Au
Cu2Ni5
Cu2Ni5

Electrical characteristics
impedance
return loss


Elektrische Eigenschaften
Wellenwiderstand
Rückflussdämpfung

50 Ω
typ.: 1 GHz - 34 dB;
2 GHz - 34,5 dB;
3 GHz - 29,5 dB;
4 GHz - 26 dB

Environmental
RoHS compliant

Umgebung
RoHS konform

2011/65/EU

				2013	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm²)	Werkstoff/ material	
				gez./ drawn	05.04.	MA				
				gepr./ appr.	25.04.2013	BJ			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
c b a	24609	04.04.13	MA	Maßstab/ scale 2:1	Benennung/ title Adaptor BNC-N (f-f) Adapter BNC-N (f-f)				 Telegärtner	
	20563	25.02.09	BJ	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./ doc. type K	Zeichnungsnr./ drawing no. J01008A0088				 Maße/ dimensions: mm
	14375	08.04.03	BJ		Zeichnung vom 09.07.1996					
Änd./ rev. Index	Änderungsmittelteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces				Original : DIN A4		
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1		