




Mechanical characteristics

interface dimensions acc. to mating life
coupling torque

Components

centre contact
outer contact
other metal parts
insulator
gasket

Electrical characteristics

impedance
frequency
insertion loss

Mechanische Eigenschaften

Steckgesicht nach Steckzyklen
Kupplungsdruckmoment

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
sonstige Metallteile
Isolierung
Dichtung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Einfügedämpfung

IEC 60169-17
>500
79-113 Ncm

Materials / Material

copper alloy/ Kupferleg.
brass / Messing
copper alloy/ Kupferleg.
PTFE
silicone / Silikon

Finish / Oberfläche

Cu1Ni2Au0,8
CuSnZn3
NiP4Au0,1 / Cu2Ni5


	frequency / Frequenz	return loss / Rückflusssdämpfung	insertion loss tolerance / Einfügedämpfung Toleranz
	1 GHz	35 dB	± 0,2
Ⓒ	4 GHz	21 dB	
	6 GHz	18 dB	
Ⓓ	8 GHz	18 dB	
	10 GHz	16 dB	

power

Leistung

0,5 W at 70°C ambient temperature/
bei 70°C Umgebungstemperatur

Derating Curve




Environmental

protection class
RoHS compliant

Umgebung

Schutzklasse
RoHS konform

IP 67 (IEC 60529)
2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name		Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]		
				gez./ drawn	25.06.2009	GE			
				gepr./ appr.	25.06.2009	BJ			ca./approx. 30.65
a b c d	29828 30184 31798 500000001506	09.08.2018 03.01.2019 26.11.2020 05.06.2024	MA MA MA JM	Maßstab/ scale	Benennung/ title			 Telegärtner	
				2:1	TNC Att m-f 10GHz 20dB 2W TNC Att m-f 10GHz 20dB 2W				
				untl. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. type	Materialnr./ material no.			 Maße/ dimensions: mm
					CUG	100023844			
				Ersatz für/ replaces	PDM Nr./ pdm no.		J01016A0007	Original : DIN A4	
								Blatt/ sheet 1 von/ of 1	

