




Apex
Wireless Mouse



Quick Start Guide

Schnellstartanleitung

Guida Rapida

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

クイックスタートガイド

دليل التشغيل السريع




alogic.co/ApexMac
Download Mac
Shortcuts & Apex
Control App



alogic.co/ApexWin
Download Window
Shortcuts & Apex
Control App




1



2




3



Package Contents | Packungsinhalt | Contenido del Paquete |
Contenu du Colis | Contenuto confezione | パッケージ内容 |
محتويات الحزمة

1	EN Apex Wireless Mouse DE Apex Kabellose Maus ES Ratón inalámbrico FR Souris sans fil	IT Mouse senza fili JP ワイヤレスマウス AR ماوس لاسلكي
	EN 2.4GHz USB-A Receiver DE 2.4-GHz-USB-A-Empfänger ES Receptor USB-A de 2,4 GHz FR Récepteur USB-A 2,4 GHz	IT Ricevitore USB-A da 2,4 GHz JP 2.4GHz USB-A レシーバー AR جهاز استقبال USB-A بسرعة 2.4 FR Clé électronique 2,4 GHz
	EN USB-C Cable DE Kabellose Maus ES Cable USB-C FR Câble USB-C	IT USB-C-Kabel JP USB-C ケーブル AR كابل USB-C
	EN 2.4GHz USB-A Receiver DE 2.4-GHz-USB-A-Empfänger ES Receptor USB-A de 2,4 GHz FR Récepteur USB-A 2,4 GHz	IT Ricevitore USB-A da 2,4 GHz JP 2.4GHz USB-A レシーバー AR جهاز استقبال USB-A بسرعة 2.4 FR Clé électronique 2,4 GHz



1	EN Power Button DE Power-Taste ES Botón de encendido FR Bouton d'alimentation	IT Pulsante di accensione JP 電源スイッチ AR زر الطاقة
	EN 2.4GHz Dongle DE 2,4-GHz-Dongle ES Llave electrónica de 2,4 GHz FR Clé électronique 2,4 GHz	IT Adattatore da 2,4 GHz JP 2.4GHz ドングル AR حيداً هرتز دونجل
	EN USB-C Charging DE Verbindungstaste ES Carga USB-C FR Chargement USB-C	IT Ricarica USB-C JP USB-C 充電 AR شحن USB-C
	EN Pairing Button DE Pairing-Taste ES Botón de emparejamiento FR Bouton d'appairage	IT Pulsante di accoppiamento JP ペアリングボタン AR زر البقتران



Specifications | Spezifikationen | Especificaciones |
Caractéristiques techniques | Specificazioni |
仕様書 | ديڤوت

Model Modell Modelo Modèle Modello 原型 زارطلا	AMBT7KKB (Black) AMBT7KWH (White)
Device Compatibility Gerätekompatibilität Compatibilidad de dispositivos Appareils Compatibles Compatibilità apparecchi توافق الجهاز	Windows, macOS, ChromeOS, iOS, Android (Configuration software supports Windows & macOS only)
Wireless Connectivity Kabellose Verbindung Conectividad inalámbrica Connectivité sans fil Connettività senza fili ワイヤレス接続 الاتصال اللاسلكي	Bluetooth 3.0 & 5.0 2.4GHz (USB-A Receiver) USB-C
Charging Aufladen Mise en charge Cargando In carica الشحن	USB-C
Design Design Conception Diseño Progetto デザイン تصميم	EN Right Handed DE Rechtshändig ES Diestro FR Droitier IT Mano destra JP 右利き AR اليد اليمنى
Warranty Garantie Garanzia 保証 Гарантия	EN 2 Years DE 2 Years ES 2 Años FR 2 Ans IT 2 Anni JP 2年 AR 2 سنين (2)



Power


- Connect Apex to a power source with the included USB-C cable.
- Power Apex on by moving the power slider up (LEDs on) or down (LEDs off).

Connection

- Plug the 2.4GHz Reciever into your computer then press the pairing button. The green light beneath "2.4GHz" will light up to show Apex has connected.

Or

- Press the pairing button until the blue light appears under your chosen Bluetooth profile (BT1 or BT2). Hold the pairing button until the blue light flashes, then select AMBT7K from your devices Bluetooth pairing menu.



Layout & Configuration

- Left Click
- Right Click
- Scroll Wheel
- Swap DPI* (1024, 2400, 3200, 6400)
- Forward
- Back
- Volume Up/Down + Mute or Horizontal Scroll**

*DPI (Dots Per Inch) is a measure of how far your mouse moves across your screen for every inch of real world movement. The presets can be changed via the Apex Control software.

**To switch the function of the thumb wheel from Volume Up/Down + Mute to a horizontal scroll, press and hold the thumb wheel for five seconds.

Configuring shortcuts with Apex Control

The functionality of each button can be changed with our Apex Control software (available for Windows and macOS). Scan the QR code on the cover page to download the software, together with our Apex Mac and Windows presets and user guide, or head to alogic.co/ApexMac for Mac or alogic.co/ApexWin for Windows.



Leistung


- Schließen Sie Apex mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an eine Stromquelle an.
- Schalten Sie Apex ein, indem Sie den Power-Schieberegler nach oben (LEDs an) oder nach unten (LEDs aus) bewegen.

Verbindung

- Schließen Sie den 2,4-GHz-Empfänger an Ihren Computer an und drücken Sie dann die Pairing-Taste. Das grüne Licht unter „2,4 GHz“ leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Apex eine Verbindung hergestellt hat.

Oder

- Drücken Sie die Pairing-Taste, bis das blaue Licht unter Ihrem gewählten Bluetooth-Profil (BT1 oder BT2) erscheint. Halten Sie die Kopplungstaste gedrückt, bis das blaue Licht blinkt, und wählen Sie dann AMBT7K aus dem Bluetooth-Kopplungsmenü Ihres Geräts aus.



Layout & Konfiguration

- Linksklick
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste
- Scrollrad
- DPI* tauschen (1024, 2400,3200,6400)
- Vorwärts
- Zurück
- Lautstärke erhöhen/verringern + Stummschaltung oder horizontales Scrollen***

*DPI (Dots Per Inch) ist ein Maß dafür, wie weit sich Ihre Maus pro Zentimeter realer Bewegung über den Bildschirm bewegt. Die Voreinstellungen können über die Apex Control-Software geändert werden.

**Um die Funktion des Rändelrads von „Lautstärke erhöhen/verringern und stumm“ auf horizontales Scrollen umzuschalten, halten Sie das Rändelrad fünf Sekunden lang gedrückt.

Konfigurieren von Verknüpfungen mit Apex Control

Die Funktionalität jeder Taste kann mit unserer Apex Control-Software (verfügbar für Windows und macOS) geändert werden. Scannen Sie den QR-Code auf der Titelseite, um die Software zusammen mit unseren Apex Mac- und Windows-Voreinstellungen und dem Benutzerhandbuch herunterzuladen, oder besuchen Sie alogic.co/ApexMac für Mac oder alogic.co/ApexWin für Windows.



Power


1. Conecte Apex a una fuente de alimentación con el cable USB-C incluido.
2. Encienda Apex moviendo el control deslizante de encendido ❶ hacia arriba (LED encendidos) o hacia abajo (LED apagados)*.

Conexión

1. Conecte el receptor de 2,4 GHz ❷ a su computadora y luego presione el botón de emparejamiento ❸. La luz verde debajo de "2,4 GHz" se encenderá para mostrar que Apex se ha conectado.

O

2. Presione el botón de emparejamiento ❸ hasta que aparezca la luz azul debajo del perfil Bluetooth elegido (BT1 o BT2). Mantenga presionado el botón de emparejamiento ❸ hasta que la luz azul parpadee, luego seleccione AMBT7K en el menú de emparejamiento Bluetooth de su dispositivo.



Diseño y configuración

- ❶ Clic izquierdo
- ❷ Haga clic derecho
- ❸ Rueda de desplazamiento
- ❹ Intercambiar DPI* (1024, 2400, 3200, 6400)
- ❺ Adelante
- ❻ Volver
- ❼ Subir/bajar volumen + Silenciar o Desplazamiento horizontal**

*DPI (puntos por pulgada) es una medida de qué tan lejos se mueve el mouse a través de la pantalla por cada centímetro de movimiento en el mundo real. Los ajustes preestablecidos se pueden cambiar a través del software Apex Control.

**Para cambiar la función de la ruedecilla de subir/bajar volumen y silenciar a un desplazamiento horizontal, mantenga presionada la ruedecilla durante cinco segundos.

Configurar atajos con Apex Control

La funcionalidad de cada botón se puede cambiar con nuestro software Apex Control (disponible para Windows y macOS). Escanee el código QR en la portada para descargar el software, junto con nuestros ajustes preestablecidos de Apex para Mac y Windows y la guía del usuario, o visite alogic.co/ApexMac para Mac o alogic.co/ApexWin para Windows.



Pouvoir


1. Connectez Apex à une source d'alimentation avec le câble USB-C inclus.
2. Allumez Apex en déplaçant le curseur d'alimentation ❶ vers le haut (LED allumées) ou vers le bas (LED éteintes).

Connexion

1. Branchez le récepteur 2,4 GHz ❷ sur votre ordinateur puis appuyez sur le bouton d'appairage ❸. Le voyant vert sous « 2,4 GHz » s'allumera pour indiquer qu'Apex est connecté.

Ou

2. Appuyez sur le bouton d'appairage ❸ jusqu'à ce que le voyant bleu apparaisse sous le profil Bluetooth choisi (BT1 ou BT2). Maintenez le bouton d'appairage ❸ jusqu'à ce que le voyant bleu clignote, puis sélectionnez AMBT7K dans le menu d'appairage Bluetooth de vos appareils.



Disposition et configuration

- ❶ Clic gauche
- ❷ Clic droit
- ❸ Molette de défilement
- ❹ Échangez DPI* (1024, 2400, 3200, 6400)
- ❺ En avant
- ❻ Retour
- ❼ Volume haut/bas + sourdine ou défilement horizontal**

*DPI (Dots Per Inch) est une mesure de la distance parcourue par votre souris sur votre écran pour chaque centimètre de mouvement réel. Les préférences peuvent être modifiées via le logiciel Apex Control.

**Pour changer la fonction de la molette de Volume haut/bas et Muet à un défilement horizontal, appuyez et maintenez la molette pendant cinq secondes.

Configuration des raccourcis avec Apex Control

La fonctionnalité de chaque bouton peut être modifiée avec notre logiciel Apex Control (disponible pour Windows et macOS). Scannez le code QR sur la page de garde pour télécharger le logiciel, ainsi que nos préférences Apex Mac et Windows et notre guide de l'utilisateur, ou rendez-vous sur alogic.co/ApexMac pour Mac ou alogic.co/ApexWin pour Windows.



Energia


1. Collega Apex a una fonte di alimentazione con il cavo USB-C incluso.
2. Accendere Apex spostando il cursore di accensione ❶ verso l'alto (LED accesi) o verso il basso (LED spenti).

Connessione

1. Collega il ricevitore da 2,4 GHz ❷ al computer, quindi premi il pulsante di associazione ❸. La luce verde sotto "2,4GHz" si accenderà per indicare che Apex è connesso.

O

2. Premere il pulsante di associazione ❸ finché non appare la luce blu sotto il profilo Bluetooth scelto (BT1 o BT2). Tieni premuto il pulsante di associazione ❸ finché la luce blu non lampeggia, quindi seleziona AMBT7K dal menu di associazione Bluetooth del tuo dispositivo.*



Layout e configurazione

- ❶ Fare clic con il pulsante sinistro del mouse
- ❷ Scambia DPI* (1024, 2400, 3200, 6400)
- ❸ Volume su/giù + Disattiva audio o Scorrimento orizzontale**
- ❹ Fare clic con il tasto destro
- ❺ Avanti
- ❻ Indietro
- ❼ Rotella di scorrimento

*DPI (Dots Per Inch) misura la distanza percorsa dal mouse sullo schermo per ogni centimetro di movimento nel mondo reale. Le impostazioni possono essere modificate tramite il software Apex Control.

**Per cambiare la funzione della rotella da Volume su/giù e Mute allo scorrimento orizzontale, tenere premuta la rotella per cinque secondi.

Configurazione delle scorciatoie con Apex Control

La funzionalità di ciascun pulsante può essere modificata con il nostro software Apex Control (disponibile per Windows e macOS). Scansiona il codice QR sulla copertina per scaricare il software, insieme alle nostre impostazioni Apex Mac e Windows e alla guida per l'utente, oppure vai su alogic.co/ApexMac per Mac o alogic.co/ApexWin per Windows.



力


1. 付属の USB-C ケーブルを使用して、Apex を電源に接続します。
2. 電源スライド ❶ を上 (LED オン) または下 (LED オフ) に動かして、Apex の電源をオンにします。

繋がり

1. 2,4GHz レシーバー ❷ をコンピューターに接続し、ペアリング ボタン ❸ を押します。「2,4GHz」の下の緑色のライトが点灯し、Apex が接続されていることを示します。

または

2. 選択した Bluetooth プロファイル (BT1 または BT2) の下に青いライトが表示されるまで、ペアリング ボタン ❸ を押します。 青いライトが点滅するまでペアリング ボタン ❸ を押し続け、デバイスの Bluetooth ペアリング メニューから AMBT7K を選択します。



レイアウトと構成

- ❶ 左クリック
- ❷ DPI* の切り替え (1024, 2400, 3200, 6400)
- ❸ 音量アップ/ダウン + ミュートまたは水平スクロール**
- ❹ 右クリック
- ❺ 進む
- ❻ 戻る
- ❼ スクロールホイール

*DPI (Dots Per Inch) は、現実世界の動きの 1 インチごとにマウスが画面上でどれだけ移動するかを示す尺度です。 プリセットは、Apex Control ソフトウェアを介して変更できます。

**サム ホイールの機能を音量アップ/ダウンとミュートから水平スクロールに切り替えるには、サム ホイールを 5 秒間押し続けます。

Apex Control を使用したショートカットの設定

各ボタンの機能は、Apex Control ソフトウェア (Windows および macOS で利用可能) で変更できます。表紙の QR コードをスキャンしてソフトウェアをダウンロードし、Apex Mac および Windows プリセットとユーザー ガイドもダウンロードしてください。または、Mac の場合は alogic.co/ApexMac、Windows の場合は alogic.co/ApexWin にアクセスしてください。




قوة

1. قم بتوصيل Apex بمصدر طاقة باستخدام كابل USB-C المرفق.
2. قم بتشغيل Apex عن طريق تحريك شريط تمرير الطاقة ❶ للأعلى (تشغيل مصابيح LED) أو لأسفل (إيقاف تشغيل مصابيح LED).

اتصال

1. قم بتوصيل جهاز الاستقبال 2,4 GHz ❷ بالكمبيوتر الخاص بك ثم اضغط على زر الإقران ❸. سيضيء الضوء الأخضر الموجود أسفل "2,4 GHz" ليظهر أن Apex متصل.
2. اضغط على زر الإقران حتى يظهر الضوء الأزرق أسفل ملف تعريف Bluetooth الذي اخترته (BT1 أو BT2). اضغط مع الاستمرار على زر الإقران ❸ حتى يومض الضوء الأزرق. ثم حدد AMBT7K من قائمة الشقارتن بالبلوتوث في جهازك.



التخطيط والتكوين

- ❶ الزر اليسار
- ❷ لتحديل DPI* (1024, 2400, 3200, 6400) إلى اليمين
- ❸ رفع/خفض مستوى الصوت + كتم الصوت أو التمرير الأفقي**
- ❹ انقر على اليمين
- ❺ إلى اليمين
- ❻ عجلة التمرير
- ❼ خلف

*DPI (النقطة لكل بوصة) هو مقياس لمحدى تحرك الماوس عبر شاشة لك بوصة من حركة العالم الحقيقي. يمكن تغيير الإعدادات المسبقة عبر برنامج Apex Control.

**لتعديل وظيفة عجلة اليمين من رفع مستوى الصوت/خفض الصوت وكتم الصوت إلى التمرير الأفقي، اضغط مع الاستمرار على عجلة اليمين لمدة خمس ثوانٍ.

تكوين الاختصارات باستخدام Apex Control

يمكن تغيير وظيفة كل زر باستخدام برنامج Apex Control الخاص بنا (المتوفر لنظامي التشغيل Windows وmacOS). قم بمسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على صفحة الخلف لتنزيل البرنامج. بالإضافة إلى الإعدادات المسبقة لـ Windows وApex Mac ودليل المستخدم، أو توجه إلى alogic.co/ApexMac لنظام التشغيل Mac أو alogic.co/ApexWin لنظام التشغيل Windows.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Declaración de Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales y
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.

Responsible Party - U.S. Contact Information

ALOGIC USA LLC
3730 Parish Ave
Fremont CA 94536 USA

EU Declaration of Conformity

Hereby, ALOGIC Corporation declares that this product is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address by clicking on the Declaration Documentation link: www.alogic.co



Designed in Australia. Manufactured in China