

## PRODUKTDATENBLATT NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Tragbare Nachtlichter mit Bewegungssensor und Kippfunktion, batteriebetrieben



### Anwendungsgebiete

- Erschliessen ein sehr weites Einsatzspektrum
- Innen- und Außenbereich
- Gänge / Flure
- Flure

### Produktvorteile

- Attraktives und funktionales Design
- Sparsamer Betrieb durch geringe Leistungsaufnahme
- Einfache und schnelle Befestigung auf fast jeder Oberfläche (Klebestreifen oder Schrauben)
- Lichtlenkung individuell einstellbar
- Zubehör für flexible Montagemöglichkeiten enthalten

### Produkteigenschaften

- Integrierter Licht- und Bewegungssensor
- Verfügbar in zwei Gehäusefarben
- Schalter für Auto- oder An/Aus-Modus
- Schutzart: IP54



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


|              |           |
|--------------|-----------|
| Nennleistung | 0,25 W    |
| Nennspannung | 4,5 V     |
| Netzfrequenz | 0 Hz      |
| Nennstrom    | 55,000 mA |
| Schutzklasse | III       |
| Betriebsart  | Batterie  |

Photometrische Daten

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lichtstrom                           | 14 lm               |
| Lichtausbeute                        | 4 lm/W              |
| Farbtemperatur                       | 4000 K              |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)             | Kalt weiß           |
| Farbwiedergabeindex Ra               | > 80                |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | ≤6 sdc <sub>m</sub> |

Maße & Gewicht

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 84,00 mm |
| Breite         | 73,00 mm |
| Höhe           | 22,00 mm |
| Produktgewicht | 98,00 g  |



Materialien & Farben

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Produktfarbe    | Silber            |
| Gehäusefarbe    | Silber            |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |
|-----------------------------|--------|

### Anwendung & Installation

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperaturbereich        | 0...+25 °C       |
| Lagertemperaturbereich            | -20...+50 °C     |
| Schutzart                         | IP54             |
| Dimmbar                           | Nein             |
| Montageart                        | Anbau            |
| Anwendungsumgebung                | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel                  | Ja               |
| Austauschbare Lichtquelleneinheit | Nein             |

### Lebensdauer

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
|-------------------------------|-----------------------|

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### Sensor

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Art des Sensors | Licht / Bewegung      |
| Sensortechnik   | Passiv-Infrarot (PIR) |

### BATTERIE

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Batterieart               | Alkaline |
| Batteriegröße             | AAA      |
| Nennspannung der Batterie | 1,5 V    |

### Zertifikate & Standards

|                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein               |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL)                        | Nicht austauschbar |

### Zusätzliche Produktdaten

|                 |      |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Batterien enthalten: 3x1.5 V LR03 (AAA)

### Sicherheitshinweise

- Das Gerät ist kein Spielzeug und darf nicht unbeaufsichtigt in die Hände von Kindern gelangen oder von Kindern betrieben werden.
- Nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.
- Batteriewarnung: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichgeweben und zum Tode führen. Innerhalb von 2 Stunden ab dem Verschlucken kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn das Batteriefach (falls zutreffend) nicht sicher schließt, verwenden Sie das Produkt bitte nicht mehr und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass eventuell Batterien verschluckt wurden oder in ein Körperteil gelangt sind, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +35 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Höhe im Betrieb: 2000 m. Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.

---

## DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                        |                       | Name des Dokuments           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Nightlux Hall |

---

## VERPACKUNGSGEOMETRIE

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen              |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
| 4099854530852 | Blase<br>1                             | 25 mm x 140 mm x 195 mm             | 118.00 g      | 0.68 dm <sup>3</sup> |
| 4099854530869 | Versandschachtel<br>6                  | 163 mm x 154 mm x 210 mm            | 817.00 g      | 5.27 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.