

Ficha Técnica
Technical Data Sheet




Descripción	Description
- Luz LED complementaria de emergencia para montaje en caja de mecanismo con marco de la Serie 27 de SIMON. - Permite iluminar escaleras, estancias y pasillos en caso de corte de suministro eléctrico. - Dispone de batería recargable de hasta 2 horas de autonomía. - Equipado con dos lámparas LED de 0,125 W que aportan hasta 20 lúmenes. - Un pequeño piloto LED frontal de color azul indica presencia de suministro de red.	- Additional emergency LED light for mounting on Italian style installation box with frame of SIMON 27 serie. - Allows lighting of stairways, rooms and passageways in the event of a power outage. - Has a rechargeable battery with up to two hours of independent power - Equipped with two LED lights of 0.125 W which provide up to 20 lumens. - A small blue frontal LED light indicated the presence of a power supply.
Aplicaciones	Areas of application
Escaleras, Pasillos, Despachos, Habitaciones.	Stairways, Passageways, Offices, Bedrooms

Modelos	MINISELF
Modelos	
Características técnicas	
Technical data	
Alimentación	230 V ac ± 10 %
Power supply	
Frecuencia nominal	50 Hz
Nominal frequency	
Consumo propio	0,3 W (6 VA)
Power consumption	0.3 W (6 VA)
Autonomía en caso de falta de alimentación	cerca de 2 h
Autonomy in case of blackout	near 2 h
Batería	Polímero de Litio 3,7 V 300 mAh
Battery	Lithium Polymer 3.7 V 300 mAh
Fuente luminosa	LED 2 x 0,125 W, 20 lm
Light lamp	LED 2 x 0.125 W, 20 lm
LED azul	Con alimentación 230 V
Blue LED	With 230 V supply
Clase de protección contra los choques eléctricos	Clase II en condiciones correctas de montaje
Protection class against electric shock	Class II in correct mounting conditions
Grado de protección	IP20 según EN 60529
Degree of protection	IP20 according to EN 60529
Montaje del equipo	Pared (empotrable con caja mecanismos)
Method of mounting control	Wall (recessed with mounting on installation box)
Altura de instalación	ideal entre 1,1 y 1,7 m
Installation height	ideal between 1.1 and 1.7 m
Conexión	borne de tornillo
Connection	screw terminals
Sección de conductor	máx 1,5 mm²
Wire cross section	max. 1.5 mm²
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 40 °C
Operating temperature	-10 °C to 40 °C
Temperatura de transporte y almacenamiento	-20 °C a 50 °C
Transportation and storage temperature	-20 °C to 50 °C
Peso neto	30 g
Net weight	


DT1363FT001 - 01_07/2021

MINISELF

Conexión Wiring diagram



Dimensiones exteriores Overall dimensions



Accesorios / Opciones

Accessories / Options available

Código
Code:

Código
Code:

Código
Code:

Referencia Reference	Modelo Model	Aplicaciones Applications
OB136312E	MINISELF 230 Vac 50 Hz	Escaleras, Pasillos, Despachos, Habitaciones. Stairways, Passageways, Offices, Bedrooms

Marcado Approvals and marking



Directivas de referencia Reference Directives

2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD); 2011/65/EU (RoHS)

Normas de referencia Reference standards

EN 60598-1; EN 61547; EN 55015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN IEC 63000