

DC 1000 V | Ø 10 x 38 mm


c UL us E180276




50 215 26



50 216 26



50 217 26



50 218 26

Verpackungseinheit / Packing unit: 10 Stück / 10 pieces

Betriebsklasse / Class	
gPV (I_f = 1,45 x I_N) / IEC gR / UL	IEC 60 269-6 UL 248-13

Bemessungs-spannung Rated Voltage	Artikel Nr. Article No	
V		
DC 1000	50 215 26	
	50 216 26	mit Einlötpins with soldering contacts
	50 217 26	mit Anschraublaschen with bolted contacts
	50 218 26	für Kabelmontage for cable connection

Bemessungsausschaltvermögen / Rated breaking capacity 30 kA DC 1000 V
L/R = 2 m

Bemessungs-strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.				Gewicht Weight	Be-messungs-spannung Rated Voltage	Be-messungs-spannung Rated Voltage	Schmelz-integral Pre-Arcing-I^2t-Value	Leistungs-abgabe Power Loss
		mit Einlötpins with soldering contacts	mit Anschraub-laschen with bolted contacts	für Kabel-montage for cable connections		IEC 60269-6	UL 248-13		
A					kg / 1	V	V	A^2s	W
1	50 215 26.1	50 216 26.1	50 217 26.1	50 218 26.1	0,01	DC 1000	DC 1000	0,33	0,8
1,6	50 215 26.1,6	50 216 26.1,6	50 217 26.1,6	50 218 26.1,6	0,01	DC 1000	DC 1000	1,5	1,1
2	50 215 26.2	50 216 26.2	50 217 26.2	50 218 26.2	0,01	DC 1000	DC 1000	3	1,2
3	50 215 26.3	50 216 26.3	50 217 26.3	50 218 26.3	0,01	DC 1000	DC 1000	12	1,6
3,5	50 215 26.3,5	50 216 26.3,5	50 217 26.3,5	50 218 26.3,5	0,01	DC 1000	DC 1000	8	1,5
4	50 215 26.4	50 216 26.4	50 217 26.4	50 218 26.4	0,01	DC 1000	DC 1000	10	1,8
5	50 215 26.5	50 216 26.5	50 217 26.5	50 218 26.5	0,01	DC 1000	DC 1000	20	2
6	50 215 26.6	50 216 26.6	50 217 26.6	50 218 26.6	0,01	DC 1000	DC 1000	45	2,5
8	50 215 26.8	50 216 26.8	50 217 26.8	50 218 26.8	0,01	DC 1000	DC 1000	5	1,6
10	50 215 26.10	50 216 26.10	50 217 26.10	50 218 26.10	0,01	DC 1000	DC 1000	7	2,0
12	50 215 26.12	50 216 26.12	50 217 26.12	50 218 26.12	0,01	DC 1000	DC 1000	10	2,4
15	50 215 26.15	50 216 26.15	50 217 26.15	50 218 26.12	0,01	DC 1000	DC 1000	30	1,9
16	50 215 26.16	50 216 26.16	50 217 26.16	50 218 26.16	0,01	DC 1000	DC 1000	30	2,1
20	50 215 26.20	50 216 26.20	50 217 26.20	50 218 26.20	0,01	DC 1000	DC 1000	52	2,5

Applikationskoeffizienten / Application coefficients (Weiterführende Informationen siehe Seite 13 / for more information see page 13)					
a	A2	B1 max.	B2	Cf3	
130	0,9	1,25	0,5	0,8	

DC 1000 V | Ø 10 x 38 mm

cULusE180276

Zeit/Strom-Kennlinien
Time-current characteristics

