



CorePro LED PLC 2 P



CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Die CorePro LED PL-C Familie ist eine hervorragende LED Alternative für herkömmliche konventionelle Kompaktleuchtstofflampen. Die CorePro LED PL-C 2P ist für den Einsatz an KVG/VVG und 230V geeignet. Die Standard Version ist für die horizontale Montage geeignet. Die CorePro PLC 2P 360D ist rundumstrahlend und kann daher sowohl vertikal als auch horizontal eingesetzt werden. Außerdem bietet die CorePro PLC 2P 360D mit ihrer innovativen All-in-Funktion eine Auswahl von drei Lichtfarben in einer einzigen Lampe. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Produkts, gibt Ihnen die Flexibilität, auf Kundenwünsche vor Ort einzugehen, und bedeutet weniger unterschiedliche Produkte am Lager.

Hinweise

- Nicht dimmbar
- Nicht für Gleichspannung geeignet

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Farbkonsistenz	
Sockel	G24d-2	Farbwiedergabeindex (CRI)	<6
Nennlebensdauer	30.000 Stunde(n)	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	82
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	70 %
Beleuchtungstechnologie	LED		RG1
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Lichttechnische Daten		Betrieb und Elektrik	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 Grad	Systemleistung	6,9 W
Lichtstrom	770 lm	Lampenstrom (Nom)	38 mA
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (Nom)	111 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9
		Spannung (Nom)	220-240 V
		Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	KVG/VVG/220-240V

CorePro LED PLC 2 P

LED-Alternative zu Leuchtstofflampenleistung	18 W
Einschaltstrom am Netz	2.78
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	264
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	264
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	422
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	422
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	75 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Matt
Kolbenmaterial	Kunststoff
Produktlänge	125 mm
Kolbenform	PL-C
Nettogewicht (Stück)	0,075 kg

Genehmigung und Anwendung


Energieeffizienzklasse	E
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Zeichen & Zertifikate	RoHS konform CE Zeichen KEMA-KEUR(DEKRA) Zertifikat
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	7 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1820628
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +35 °C

Produktdaten


Bestell-Produktname	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Gesamtbezeichnung des Produkts	CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2
Gesamt-Produktcode	872016928756300
Bestellcode	28756300
Material-Nr. (12NC)	929003757302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169287563
Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169287570

Abmessungsskizzen




Product	D1	D	A1	A2	A3
CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2	34 mm	34 mm	106 mm	125 mm	148 mm


Photometrische Daten



General uniform lighting - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2




Light Distribution Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

Lebensdauer




Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 2 P

Lebensdauer



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED PLC 6.9W 840 2P G24d-2

