




10-Port Industrieller Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch

TI-PG102 (v1.0R)


- 8 x Gigabit PoE+ Ports
- Zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports
- 240 W PoE-Gesamtleistung
- 20 Gbps Schaltkapazität
- Gehärteter Metall-Switch mit Schutzklasse IP-30
- Mit DIN-Rail und Wandhalterung
- Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
- Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
- Alarm bei Stromausfall
- Netzteil separat erhältlich (modelle: TI-S24048 / 48VDC3000)

Der 10-Port gehärtete industrielle Gigabit PoE+ DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG102, verfügt über acht dedizierte PoE+ Gigabit-Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 240 W sowie zwei Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports. Benutzer können acht PoE+ Geräte an den Switch anschließen, und das Gerät bietet noch zwei weitere Gigabit-Ports für zusätzliche Netzwerkverbindungen. Der Switch verfügt über ein Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 und wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F) für industrielle Umgebungen.



PoE-Leistung

240 W PoE+ Gesamtleistung versorgt bis zu acht Power over Ethernet Geräte mit PoE+ Strom.



Fehlertoleranz


Dual redundante Stromversorgung mit Output-Alarm-Relais.



Industrielles Hardware-Design

Stabiles Gehäuse mit Schutzklasse IP30 wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F) für industrielle Umgebungen.

Illustration Eines Network



- 1 AC-Stromanschluss
- 2 Terminal-Slot für Gleichstrom
- 3 Erdungspunkt
- 4 Shared Gigabit RJ-45 Ports
- 5 LED-Leuchten
- 6 Gigabit PoE+ Ports
- 7 Shared Gigabit SFP-Slot
- 8 Wandmontagekit
- 9 Schrauben
- 10 DIN-Rail Befestigung
- 11 Anschlussblock



Volle PoE+ Gesamtleistung

Liefert bis zu 30 W PoE / PoE+ Strom je Port mit einer PoE-Gesamtleistung in Höhe von 240 W



Netzwerkports

8 Gigabit PoE+ Ports sowie 2 Gigabit RJ-45 / SFP Shared Ports



DIN-Rail und Wandhalterung

IP30 Metallgehäuse mit Hardware für DIN-Rail oder Wandmontage



Schaltkapazität

20 Gbps Schaltkapazität



Redundante Stromversorgung

Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz (Netzteil separat erhältlich, Modelle: TI-S24048 / 48VDC3000)



Alarmrelais

Alarmrelais wird ausgelöst durch Ausfall der primären und / oder redundanten Stromversorgung



Jumbo Frame

Verschickt größere Pakete oder Jumbo Frames (bis zu 10 KB) für bessere Leistung



Extreme Temperaturen

Industrieller Switch ausgelegt für Betriebstemperaturbereich von -40 – 75°C (-40 – 167°F)



Stoß- und vibrationsfest

Stoß- (EN 60068-2-27), freifall- (EN 60068-2-32) und vibrationsfest (EN 60068-2-6)



Erdungspunkt

Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Überspannungen

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3z
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Geräteschnittstelle

- 8 x Gigabit PoE+ Ports
- 2 Gigabit Ethernet Ports
- 2 x Shared SFP Slots
- 6-Pol abnehmbare Klemmleiste
- LED-Leuchten
- DIN-Rail Befestigung
- Wandbefestigung
- Erdungspunkt

Datenübertragungsrate

- Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex), 20 Mbps (Vollduplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex), 200 Mbps (Vollduplex)
- Gigabit: 2000 Mbps (Vollduplex)

Leistung

- RAM Datenpuffer: 2048 KB
- Switching Fabric: 20 Gbps
- MAC Adresstabelle: 16 K Einträge
- Weiterleitungsrate: 14,8 Mpps (64-byte Paketgröße)

Besondere Funktionen

- Gehärtete Komponenten für Einsatz in extremen Temperaturen
- Dual redundante Stromversorgung
- Auto-Negotiation
- Auto Store und Forward Architektur
- Automatisches Address Learning und Aging
- 6 KV ESD-Schutz

Leistung

- Eingang: 48 - 56 V DC
- Kompatibles Netzteil: TI-S24048 (separat erhältlich)
- Verbrauch: 5,67 W max.

PoE

- Bis zu 30 W je Port
- PoE-Leistung: 240 Watt

Klemmleiste

- Redundante Stromversorgungen, Alarmrelais, 6 Pole
- Kabeldurchmesser: 0,34 mm² bis 2,5 mm²
- Volldraht (AWG): 12-24 / 14-22
- Litze (AWG): 12-24 / 14-22
- Drehmoment: 5 Pfund – Zoll / 0,5 Nm / 0,56 Nm
- Abisolierlänge: 7-8 mm

Alarmrelaiskontakt

- Relaisausgang mit Strombelastbarkeit in Höhe von 1 A, 24 V DC
- Arbeitsstromprinzip, wenn zwei Stromquellen angeschlossen sind
- Kurzschlussmodus, wenn nur eine Stromquelle angeschlossen ist

MTBF

- 510,400 Stunden

Gehäuse

- IP30 Metallgehäuse
- DIN-Rail Befestigung
- Wandbefestigung
- Erdungspunkt
- 6 KV ESD-Schutz

Betriebstemperatur

- -40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95 % nicht-kondensierend

Maße

- 155 x 120 x 48 mm (6,1 x 4,7 x 1,9 Zoll)

Weight

- 445 g (1 Pfund)

Certifications

- CE
- FCC
- Stoß (IEC 60068-2-27)
- Freifall (IEC 60068-2-32)
- Vibration (IEC 60068-2-6)

Garantie

- Begrenzte lebenslange Garantie

Packungsinhalt

- TI-PG102
- Schnellinstallationsanleitung
- Entfernbarer Klemmleiste
- DIN-Rail und Wandbefestigungshardware

