



TFC-FSFP (V1.0R)

INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931504668
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931504665
Seite des Produkts	http://www.trendnet.com/langge/products/proddetail.asp?prod=105_TFC-FSFP
Weitere Bilder	http://www.trendnet.com/langge/support/supportdetail.asp?prod=105_TFC-FSFP
Alternativer Produktname	100BASE-T zu SFP Glasfaser-Media-Konverter, Fast Ethernet zu SFP Media-Konverter, kompaktes Design
Wesentliche Suchbegriffe	Fast Ethernet SFP-Media-Konverter, Fast Ethernet SFP-Empfänger, 200 Mbps Schaltkapazität, SFP-Konverter, Mini-GBIC, LX, SX, Single Mode, Multimode, Glasfaser-Konverter, Glasfaser-Empfänger, Kupfer-zu-Glasfaser-Konverter, 10/100 Mbps Kupfer, 100 Mbps Glasfaser-SFP, SFP, 100BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-FX
Abmessungen des Geräts	15,4 x 8,9 x 6,0 cm (7 x 4 x 3 Zoll)
Gewicht des Geräts	0,30 kg (0,66 Pfund)
Geräte pro Verpackung	30
Abmessungen der Verpackung	48 x 33 x 20 cm (19 x 13 x 9 Zoll)
Gesamtgewicht	8,14 kg (18 Pfund)
Harmonisierter Tariffcode	8517620050
ECCN	5A991
Herkunftsland	China
Verfügbarkeitsdatum	Oktober 2016
Garantie	3 Jahre Begrenzte





100BASE-T zu SFP Glasfaser-Media-Konverter

TFC-FSFP (v1.0R)

- 1 x 100BASE-T RJ-45-port
- 1 x 100BASE-SX/LX SFP-Slot
- SFP-Slot unterstützt sowohl Multimode als auch Single Mode Module
- Auto-MDIX 100BASE-T RJ-45 Kupfer Port unterstützt Vollduplex-Modus

Dieser kompakte Glasfaser-Media-Konverter wandelt 100BASE-T (Kupfer) Medien in 100BASE-SX/LX (Glasfaser) SFP-Medien und umgekehrt um. Der 100BASE-T RJ-45 Port unterstützt eine Vollduplex-Gigabit-Verbindung mit Kabelgeschwindigkeit. Der SFP-Slot unterstützt sowohl Multimode (SX) als auch Single Mode (LX) SFP-Module.




Netzwerk-Ports

1 x 10/100 Mbps RJ-45 Kupfer-Port und 1 x 100 Mbps SFP-Slot




Schaltkapazität

200 Mbps Schaltkapazität



SFP-Slot

SFP-Slot unterstützt sowohl Multimode-Module als auch Single Mode SFP-Module.



Netzteil

Netzteil für separaten Einsatz inbegriffen.



Kompakt

Kleines, kompaktes Metallgehäusedesign für mehr Flexibilität bei der Installation.

Illustration Eines Network



- 1 10/100 Mbps Ethernet Port
- 2 LED-Anzeige
- 3 Stromanschluss
- 4 100 Mbps SFP-Slot

Technische Spezifikationen

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u

Geräteschnittstelle

- 1 x 10/100 Mbps Ethernet Port
- 1 x 100 Mbps SFP-Slot
- LED-Anzeige

Datenübertragungsrates

- Ethernet: 10 Mbps (Halbduplex), 20 Mbps (Voll duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (Halbduplex), 200 Mbps (Voll duplex)

Leistung

- Eingang: 110 – 240 V AC, 50/60 Hz
- Ausgang: 5V DC, 1A
- Verbrauch: 5 Watt (max.)

Betriebstemperatur

- 0 – 40 °C (32 – 104 °F)

Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

Maße

- 75 x 60 x 12 mm (3 x 2.4 x 0.5 Zoll)

Gewicht

- 156 g (5.5 Unzen)

Certifications

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre begrenzt

Packungsinhalt

- TFC-FSFP
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzteil (5 V DC, 1 A)

