


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## RX 9360.220 RiLineX Anschlussadapter

Stand: 19.12.2025 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://www.rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9360.220 - RiLineX Anschlussadapter

RiLineX Anschlussadapter für 60 mm Sammelschienensysteme. Das Gerät hat eine Schraubbefestigung wodurch es für Schienenstärken zwischen 5 und 10 mm geeignet ist.



## Eigenschaften

|                                       |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                           | RX 9360.220                                                                                                                       |
| Nutzen                                | Befestigung auf dem Sammelschienensystem und Kabelanschluss mit nur einer Schraube                                                |
| Material                              | Polyamid (PA 6)<br>Brandverhalten gemäß UL 94                                                                                     |
| Farbe                                 | RAL 9005                                                                                                                          |
| Bemessungsstrom (UL)                  | 400 A                                                                                                                             |
| Bemessungsstrom Rundleiter            | 450 A                                                                                                                             |
| Bemessungsstrom Rundleiter (UL)       | 400 A                                                                                                                             |
| Elektrische Werte UL (SCCR)           | 27,5 kA - 600 V, RMS, unprotected<br>100 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7<br>100 kA - 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7 |
| Leitungsabgang                        | oben/unten                                                                                                                        |
| Für Schienensysteme mit Mittenabstand | 60 mm                                                                                                                             |
| Polzahl                               | 3-polig                                                                                                                           |
| Passend für Sammelschienensystem      | RiLineX<br>RiLine60                                                                                                               |

# Eigenschaften

|                                                               |                                                            |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                     | Breite: 90,5 mm<br>Höhe: 239,4 mm<br>Tiefe: 94,6 mm        |
| Anschluss von Rundleitern                                     | 10 - 150 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrätig mit Aderendhülse     | 16 - 150 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>feindrätig mit Aderendhülse AWG | AWG 6 - AWG 250                                            |
| Anschluss von Rundleitern,<br>eindrätig                       | 10 - 16 mm <sup>2</sup>                                    |
| Anschluss von Rundleitern,<br>eindrätig AWG                   | AWG 8 - AWG 6                                              |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehdrätig                       | 25 - 150 mm <sup>2</sup>                                   |
| Anschluss von Rundleitern,<br>mehdrätig AWG                   | AWG 250                                                    |
| Klemmraum für lamellierte<br>Kupferschienen (B x H)           | 20 x 20 mm                                                 |
| Passend für Sammelschienen                                    | 15 x 5/10<br>20 x 5/10<br>30 x 5/10                        |
| Bemessungsspannung                                            | 1.000 V AC<br>1.500 V DC<br>600 V AC (UL)<br>600 V DC (UL) |
| Überspannungskategorie                                        | 4                                                          |
| Verschmutzungsgrad                                            | 3                                                          |
| Normen                                                        | IEC/EN 61439-1<br>UL 508                                   |
| Bemessungsstoßspannung U <sub>imp</sub>                       | 12 kV                                                      |
| Bemessungsisolationsspannung<br>U <sub>i</sub>                | 1.000 V                                                    |

# Eigenschaften

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Verlustleistung (max.)                 | 19 W           |
| Schutzart IP nach IEC 60 529           | IP 2XB         |
| Betriebs-Luftfeuchtigkeit max          | 90 %           |
| Betriebstemperaturbereich              | -5 °C...55 °C  |
| Lagertemperaturbereich                 | -25 °C...75 °C |
| Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10...90 %      |
| Verpackungseinheit                     | 1 Stück        |
| Nettogewicht                           | 0.7            |
| Bruttogewicht                          | 0.815          |
| Zolltarifnummer                        | 85369010       |
| EAN                                    | 4028177997240  |
| ETIM 9                                 | EC001531       |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |