



LED-Panel MAULrise, 96 lm/W



- **Größe 59,5 cm x 59,5 cm, optimale LED-Lösung für eine flächige, gleichmäßige Allgemeinbeleuchtung**
- **Sparsam: Bis zu 50% Energie-Einsparung im Vergleich zu Leuchtstofflampen**
- **Effizient: Geringe Energie- und Wartungskosten, lange Lebensdauer**
- **Komfortabel: Position in der Decke frei wählbar, veränderbar und einfach zu warten**
- **Überall in der Gebäudetechnik: Industrie, Handwerk, Hotel- und Gaststätten, Shops**
- **Homogene Lichtverteilung durch mattes Streuscheibenmaterial**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Moderne LED-Technik
- Besonders flach: Rahmen, 1 cm Höhe, aus Aluminium, fügt sich harmonisch in jede Decke ein
- Auf Langlebigkeit konstruiert: Die für LEDs erforderliche Wärmeableitung erfolgt über den Rahmen
- Vom Markenunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Leuchtenherstellung
- Bildschirmarbeitsplatztauglich

Beleuchtungsstärke Leuchte:	420 Lux bei 175 cm Abstand, 210 Lux bei 250 cm Abstand
Farbtemperatur je Lichtquelle:	4000 Kelvin (neutralweiß)
Energieeffizienzklasse je Lichtquelle:	F (Spektrum A bis G)
Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle:	36 kWh/1000 h
Anzahl Lichtquellen:	1
Lebensdauer je Lichtquelle (L70B50):	20000 h
Nutzlichtstrom je Lichtquelle:	3333 Lumen
Lichtausbeute:	96 lm/W
Blendungsbewertung	UGR <19
Halbwertswinkel	95 °
IP-Schutzart	IP 20
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Farbe	ähnlich RAL 9010

- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL:** Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit des LED-Panels MAULrise

- 832 29: Zur Hängemontage an Decken oder zum Einlegen in Rasterdecken. Dimmbar, LED-Treiber mit analoger 0-10 V Steuerung. Inklusive Abhängeset, bestehend aus 4 Stahlseilen, Länge 120 cm (individuell kürzbar) und Montagematerial. Komfortables Ausrichten des Panels
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Ausführung	VE.	Packungsmaße/cm/VE	Gewicht (kg)
832 29 02	weiß	4002390076678	94051040	Treiber 0-10 V, Abhängeset	1 St.	72 x 67 x 8	3,248 kg