

Produktdatenblatt

AVM FRITZ!Box 7490 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 7490 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - GigE - 802.11a/b/g/n/ac - Dual-Band - VoIP-Telefonadapter (DECT)

Gruppe: Bridges & Router
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs
 Hersteller Artikel Nr: 20002584
 EAN: 4023125025846,5054484881971

Marketing:

Die FRITZ!Box 7490 bringt das High-Speed-Heimnetz an jeden DSL-Anschluss und deckt mit vielen Extras all Ihre Kommunikationswünsche rund um Internet, Telefonie und Netzwerk ab. Neuestes WLAN AC sorgt dabei für hohe spektakuläre Gigabit-Geschwindigkeiten im kabellosen Heimnetz. Modernste Hardware-Architektur, blitzschnelles Gigabit-LAN sowie leistungsfähige USB-Anschlüsse machen das High-Speed-Netzwerk perfekt. Ausgestattet mit den umfassenden Leistungsmerkmalen von FRITZ!OS wird FRITZ!Box zur idealen Zentrale für Ihr Smart Home.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7490 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11a/b/g/n/ac - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2+
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.3 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS), DECT, 1 Telefon (ISDN BRI)
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, 3G USB Dongle Support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3T3R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac

Produktdatenblatt

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 24.5 cm x 17.5 cm x 5.5 cm

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Datenübertragungsrate	1.3 Gbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Leistungsmerkmale	NAT Support, VPN-Support, IPv6-Unterstützung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, 3G USB Dongle Support, Stateful Packet Inspection Firewall (SPIF), 3T3R MIMO-Technologie
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, UPnP, IEEE 802.11ac
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel, NAS-Server
Kommunikationsformen	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL, ADSL2+
Max. Datenübertragungsrate	100 Mbps
IP-Telefonie	
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS), DECT, 1 Telefon (ISDN BRI)
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 1 x VDSL / ADSL2+ USB 3.0: 2 x 9-poliger USB Typ A Telefonleitung: 2 x RJ-11 Telefonleitung: 1 x ISDN S0 - RJ-45
Antenne	
Antenne	Intern
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	9.3 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Telefonkabel - 4.25 m 1 x Netzkabel - 1.5 m 2 x Telefonadapter
Software / Systemanforderungen	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Maße und Gewicht	
Breite	24.5 cm

Produktdatenblatt

Tiefe	17.5 cm
Höhe	5.5 cm