

# Produktdatenblatt

## AVM FRITZ!Box 7430 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11b/g/n - Desktop

Produktbeschreibung: AVM FRITZ!Box 7430 - Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - 2,4 GHz - VoIP-Telefonadapter (DECT)



Gruppe: Bridges & Router  
 Hersteller: AVM Computersysteme Vertriebs  
 Hersteller Artikel Nr: 20002733  
 EAN: 4023125027338,4056203460987



### Marketing:

Mit der FRITZ!Box 7430 starten Sie schnell in die komfortable Heimvernetzung an Ihrem IP-Anschluss. Mit der WLAN-Technologie haben Sie deutlich mehr Reichweite und Geschwindigkeit. Mediaserver und USB-Anschluss machen die FRITZ!Box 7430 zur idealen Multimediazentrale. Die vollwertige Telefonanlage für den IP-basierten Anschluss sowie Anrufbeantworter und Faxfunktion erfüllen all Ihre Kommunikationswünsche. Mit der FRITZ!Box 7430 erschließen Sie sich die Welt des schnellen Internets und haben gleichzeitig eine vollwertige Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse an Bord. Hier können Sie Ihr bisheriges analoges Telefon oder Fax anschließen, Ihre Schnurlostelefone (DECT) oder Internettelefonie nutzen. Der integrierte Anrufbeantworter sowie die Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung bieten zusätzlichen Komfort.



Hauptmerkmale	
Produktbeschreibung	AVM FRITZ!Box 7430 - Wireless Router - DSL-Modem - 802.11b/g/n - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetype	Desktop
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	450 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefonieschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT



# Produktdatenblatt

Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Stateful Packet Inspection (SPI), IPv6-Unterstützung, WPA2-Verschlüsselung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.6 cm x 16 cm x 4.7 cm

Ausführliche Details	
<b>Allgemein</b>	
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	450 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec, FTP, DHCP, SMB, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA2
Leistungsmerkmale	Firewall, NAT Support, VPN-Support, Wake on LAN (WOL), Stateful Packet Inspection (SPI), IPv6-Unterstützung, WPA2-Verschlüsselung, integrierte Basisstation für DECT-Telefon, Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, UPnP Media Server, DLNA Media Server
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
<b>Kommunikationsformen</b>	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	ADSL, VDSL
<b>IP-Telefonie</b>	
VoIP-Funktion	VoIP-Telefonadapter (DECT)
VoIP-Protokolle	SIP
Telefoneschnittstellen	1 Telefon (FXS), DECT
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45   WAN: 1 x VDSL   USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A   Telefonleitung: 1 x RJ-11
<b>Antenne</b>	
Antenne	Intern
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x Telefonkabel   1 x Netzwerkkabel
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	FRITZ!OS
<b>Maße und Gewicht</b>	

# Produktdatenblatt

---

Breite	22.6 cm
Tiefe	16 cm
Höhe	4.7 cm